

Imanes (imanes adherentes) de ferrita dura

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de plástico (ABS).

Núcleo magnético de ferrita dura.

Indicación:

Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tabloncillos de anuncios, pizarras y tableros magnéticos.

Rango de temperatura:

100 °C máx.

A petición:

Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).

Indicación sobre el dibujo:

- 1) Superficie de adherencia
- 2) Imán
- 3) Carcasa

Nuestros productos

Imanes (imanes adherentes) de ferrita dura

Referencia	Color	D	D1	H	H1	Fuerza de adherencia N
K1398.101	blanco	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.161	blanco	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.201	blanco	20	16	7	2,1	1,5
K1398.251	blanco	25	22	8	2,2	10
K1398.301	blanco	30	28	8	2	14
K1398.361	blanco	36	32,5	7,6	2,2	9,5
K1398.102	azul	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.162	azul	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.202	azul	20	16	7	2,1	1,5
K1398.252	azul	25	22	8	2,2	10
K1398.302	azul	30	28	8	2	14
K1398.362	azul	36	32,5	7,6	2,2	9,5
K1398.103	rojo	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.163	rojo	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.203	rojo	20	16	7	2,1	1,5
K1398.253	rojo	25	22	8	2,2	10
K1398.303	rojo	30	28	8	2	14
K1398.363	rojo	36	32,5	7,6	2,2	9,5
K1398.104	negro	10,5	9,5	7	1,5	0,7
K1398.164	negro	16	14,5	7	1,1	1,3
K1398.204	negro	20	16	7	2,1	1,5
K1398.254	negro	25	22	8	2,2	10
K1398.304	negro	30	28	8	2	14
K1398.364	negro	36	32,5	7,6	2,2	9,5

