

Levas de acero inoxidable, sin tope

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:
Acero inoxidable 1.4301.

Versión:
Acabado natural.

Indicación:
*A en mm con longitud de carcasa H=26,1 mm.

Accesorios:
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 K2219.

Planos



Nuestros productos

Levas de acero inoxidable, sin tope

Referencia	Versión 2	A con H=26,1	B	B1	L
K2221.145X521	acodado hacia abajo	52,1	19,5	8,1	45
K2221.145X501	acodado hacia abajo	50,1	19,5	8,1	45
K2221.145X481	acodado hacia abajo	48,1	19,5	8,1	45
K2221.145X461	acodado hacia abajo	46,1	19,5	8,1	45
K2221.145X441	acodado hacia abajo	44,1	19,5	8,1	45
K2221.145X421	acodado hacia abajo	42,1	19,5	8,1	45
K2221.145X401	acodado hacia abajo	40,1	19,5	8,1	45
K2221.145X381	acodado hacia abajo	38,1	19,5	8,1	45
K2221.145X361	acodado hacia abajo	36,1	19,5	8,1	45
K2221.145X341	acodado hacia abajo	34,1	19,5	8,1	45
K2221.145X321	acodado hacia abajo	32,1	19,5	8,1	45
K2221.145X301	acodado hacia abajo	30,1	19,5	8,1	45

Levas de acero inoxidable, sin tope

Nuestros productos

Referencia	Versión 2	A con H=26,1	B	B1	L
K2221.145X281	acodado hacia abajo	28,1	19,5	8,1	45
K2221.145X261	recto	26,1	19,5	8,1	45
K2221.145X241	acodado hacia arriba	24,1	19,5	8,1	45
K2221.145X221	acodado hacia arriba	22,1	19,5	8,1	45
K2221.145X201	acodado hacia arriba	20,1	19,5	8,1	45
K2221.145X181	acodado hacia arriba	18,1	19,5	8,1	45
K2221.145X161	acodado hacia arriba	16,1	19,5	8,1	45
K2221.145X141	acodado hacia arriba	14,1	19,5	8,1	45
K2221.145X121	acodado hacia arriba	12,1	19,5	8,1	45