

## Pies regulables con discos moleteados

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



#### Descripción

##### Material:

Poliamida.  
Tornillo de acero.


##### Versión:

Negro.  
Tornillo cincado.

##### Indicación:

Pie regulable con superficie regulable moleteada. Versión rígida.

### Planos



### Nuestros productos

#### Pies regulables con discos moleteados

## Pies regulables con discos moleteados

### Nuestros productos

| Referencia     | D    | D1 | H   | H1   | L  | Capacidad de carga<br>máx. kN (solo con<br>carga estática) |
|----------------|------|----|-----|------|----|------------------------------------------------------------|
| K0677.2805X016 | 28,5 | M5 | 9,3 | 25,3 | 16 | 2                                                          |
| K0677.2805X020 | 28,5 | M5 | 9,3 | 29,3 | 20 | 2                                                          |
| K0677.2805X025 | 28,5 | M5 | 9,3 | 34,3 | 25 | 2                                                          |
| K0677.2805X040 | 28,5 | M5 | 9,3 | 49,3 | 40 | 2                                                          |
| K0677.2806X016 | 28,5 | M6 | 9,3 | 25,3 | 16 | 3,5                                                        |
| K0677.2806X020 | 28,5 | M6 | 9,3 | 29,3 | 20 | 3,5                                                        |
| K0677.2806X030 | 28,5 | M6 | 9,3 | 39,3 | 30 | 3,5                                                        |
| K0677.2806X040 | 28,5 | M6 | 9,3 | 49,3 | 40 | 3,5                                                        |
| K0677.2806X050 | 28,5 | M6 | 9,3 | 59,3 | 50 | 3,5                                                        |
| K0677.2808X016 | 28,5 | M8 | 9,3 | 25,3 | 16 | 4,5                                                        |
| K0677.2808X020 | 28,5 | M8 | 9,3 | 29,3 | 20 | 4,5                                                        |
| K0677.2808X030 | 28,5 | M8 | 9,3 | 39,3 | 30 | 4,5                                                        |
| K0677.2808X040 | 28,5 | M8 | 9,3 | 49,3 | 40 | 4,5                                                        |
| K0677.2808X050 | 28,5 | M8 | 9,3 | 59,3 | 50 | 4,5                                                        |
| K0677.2808X060 | 28,5 | M8 | 9,3 | 69,3 | 60 | 4,5                                                        |
| K0677.2808X080 | 28,5 | M8 | 9,3 | 89,3 | 80 | 4,5                                                        |