

## Imanes planos con gancho de NdFeB

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



#### Descripción

##### Material:

Carcasa y gancho de acero.  
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).

##### Versión:

Carcasa y gancho cincados.

##### Indicación:

Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.


##### Rango de temperatura:

80 °C máx.

##### Indicación sobre el dibujo:

1) Superficie de adherencia

### Planos



### Nuestros productos

#### Imanes planos con gancho de NdFeB

| Referencia | D  | D1   | D2  | H   | H1   | Fuerza de adherencia N |
|------------|----|------|-----|-----|------|------------------------|
| K1402.10   | 10 | 10   | 3   | 4,5 | 24   | 25                     |
| K1402.13   | 13 | 10   | 3   | 4,5 | 24   | 60                     |
| K1402.16   | 16 | 13   | 3,5 | 4,5 | 27   | 95                     |
| K1402.20   | 20 | 13   | 3,5 | 6   | 27,5 | 140                    |
| K1402.25   | 25 | 13   | 3,5 | 7   | 28   | 200                    |
| K1402.32   | 32 | 18,5 | 4,5 | 7   | 38   | 350                    |

