

## Broche série longue

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description


#### Matière :

Poignée plastique thermdurcissable PF 31.  
tige en acier ou inox 1.4305.

#### Finition :

Plastique thermdurcissable noir, poli miroir.  
Acier bruni, passivé bleu ou inox brut.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Broche série longue

| Référence     | Matière du corps de base | Surface corps | Forme | D  | D1  | D2 | L   | L1 | L2 |
|---------------|--------------------------|---------------|-------|----|-----|----|-----|----|----|
| K0179.208X35  | acier                    | bruni         | A     | 8  | M6  | 20 | 35  | 9  | 18 |
| K0179.208X50  | acier                    | bruni         | A     | 8  | M6  | 20 | 50  | 9  | 18 |
| K0179.208X65  | acier                    | bruni         | A     | 8  | M6  | 20 | 65  | 9  | 18 |
| K0179.210X50  | acier                    | bruni         | A     | 10 | M8  | 25 | 50  | 13 | 23 |
| K0179.210X65  | acier                    | bruni         | A     | 10 | M8  | 25 | 65  | 13 | 23 |
| K0179.210X80  | acier                    | bruni         | A     | 10 | M8  | 25 | 80  | 13 | 23 |
| K0179.210X100 | acier                    | bruni         | A     | 10 | M8  | 25 | 100 | 13 | 23 |
| K0179.212X65  | acier                    | bruni         | A     | 12 | M10 | 32 | 65  | 15 | 29 |
| K0179.212X80  | acier                    | bruni         | A     | 12 | M10 | 32 | 80  | 15 | 29 |
| K0179.212X100 | acier                    | bruni         | A     | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |
| K0179.212X125 | acier                    | bruni         | A     | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |
| K0179.214X80  | acier                    | bruni         | A     | 14 | M12 | 36 | 80  | 16 | 33 |
| K0179.214X100 | acier                    | bruni         | A     | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |
| K0179.214X125 | acier                    | bruni         | A     | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |
| K0179.214X160 | acier                    | bruni         | A     | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |
| K0179.2208X35 | acier                    | passivé bleu  | A     | 8  | M6  | 20 | 35  | 9  | 18 |
| K0179.2208X50 | acier                    | passivé bleu  | A     | 8  | M6  | 20 | 50  | 9  | 18 |

## Broche série longue

### Aperçu des articles

| Référence      | Matériau du corps de base | Surface corps | Forme | D  | D1  | D2 | L   | L1 | L2 |
|----------------|---------------------------|---------------|-------|----|-----|----|-----|----|----|
| K0179.2208X65  | acier                     | passivé bleu  | A     | 8  | M6  | 20 | 65  | 9  | 18 |
| K0179.2210X50  | acier                     | passivé bleu  | A     | 10 | M8  | 25 | 50  | 13 | 23 |
| K0179.2210X65  | acier                     | passivé bleu  | A     | 10 | M8  | 25 | 65  | 13 | 23 |
| K0179.2210X80  | acier                     | passivé bleu  | A     | 10 | M8  | 25 | 80  | 13 | 23 |
| K0179.2210X100 | acier                     | passivé bleu  | A     | 10 | M8  | 25 | 100 | 13 | 23 |
| K0179.2212X65  | acier                     | passivé bleu  | A     | 12 | M10 | 32 | 65  | 15 | 29 |
| K0179.2212X80  | acier                     | passivé bleu  | A     | 12 | M10 | 32 | 80  | 15 | 29 |
| K0179.2212X100 | acier                     | passivé bleu  | A     | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |
| K0179.2212X125 | acier                     | passivé bleu  | A     | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |
| K0179.2214X80  | acier                     | passivé bleu  | A     | 14 | M12 | 36 | 80  | 16 | 33 |
| K0179.2214X100 | acier                     | passivé bleu  | A     | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |
| K0179.2214X125 | acier                     | passivé bleu  | A     | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |
| K0179.2214X160 | acier                     | passivé bleu  | A     | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |
| K0179.1208X35  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 8  | M6  | 20 | 35  | 9  | 18 |
| K0179.1208X50  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 8  | M6  | 20 | 50  | 9  | 18 |
| K0179.1208X65  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 8  | M6  | 20 | 65  | 9  | 18 |
| K0179.1210X50  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 10 | M8  | 25 | 50  | 13 | 23 |
| K0179.1210X65  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 10 | M8  | 25 | 65  | 13 | 23 |
| K0179.1210X80  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 10 | M8  | 25 | 80  | 13 | 23 |
| K0179.1210X100 | acier inoxydable          | naturel       | A     | 10 | M8  | 25 | 100 | 13 | 23 |
| K0179.1212X65  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 12 | M10 | 32 | 65  | 15 | 29 |
| K0179.1212X80  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 12 | M10 | 32 | 80  | 15 | 29 |
| K0179.1212X100 | acier inoxydable          | naturel       | A     | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 |
| K0179.1212X125 | acier inoxydable          | naturel       | A     | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 |
| K0179.1214X80  | acier inoxydable          | naturel       | A     | 14 | M12 | 36 | 80  | 16 | 33 |
| K0179.1214X100 | acier inoxydable          | naturel       | A     | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 |
| K0179.1214X125 | acier inoxydable          | naturel       | A     | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 |
| K0179.1214X160 | acier inoxydable          | naturel       | A     | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 |
| K0179.708X35   | acier                     | bruni         | B     | 8  | M6  | 23 | 35  | 9  | 60 |
| K0179.708X50   | acier                     | bruni         | B     | 8  | M6  | 23 | 50  | 9  | 60 |
| K0179.708X65   | acier                     | bruni         | B     | 8  | M6  | 23 | 65  | 9  | 60 |
| K0179.710X50   | acier                     | bruni         | B     | 10 | M8  | 26 | 50  | 13 | 70 |
| K0179.710X65   | acier                     | bruni         | B     | 10 | M8  | 26 | 65  | 13 | 70 |
| K0179.710X80   | acier                     | bruni         | B     | 10 | M8  | 26 | 80  | 13 | 70 |
| K0179.710X100  | acier                     | bruni         | B     | 10 | M8  | 26 | 100 | 13 | 70 |
| K0179.712X65   | acier                     | bruni         | B     | 12 | M10 | 35 | 65  | 15 | 85 |
| K0179.712X80   | acier                     | bruni         | B     | 12 | M10 | 35 | 80  | 15 | 85 |
| K0179.712X100  | acier                     | bruni         | B     | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |
| K0179.712X125  | acier                     | bruni         | B     | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |
| K0179.714X80   | acier                     | bruni         | B     | 14 | M12 | 35 | 80  | 16 | 85 |
| K0179.714X100  | acier                     | bruni         | B     | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |
| K0179.714X125  | acier                     | bruni         | B     | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |
| K0179.714X160  | acier                     | bruni         | B     | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |
| K0179.2708X35  | acier                     | passivé bleu  | B     | 8  | M6  | 23 | 35  | 9  | 60 |
| K0179.2708X50  | acier                     | passivé bleu  | B     | 8  | M6  | 23 | 50  | 9  | 60 |
| K0179.2708X65  | acier                     | passivé bleu  | B     | 8  | M6  | 23 | 65  | 9  | 60 |
| K0179.2710X50  | acier                     | passivé bleu  | B     | 10 | M8  | 26 | 50  | 13 | 70 |
| K0179.2710X65  | acier                     | passivé bleu  | B     | 10 | M8  | 26 | 65  | 13 | 70 |
| K0179.2710X80  | acier                     | passivé bleu  | B     | 10 | M8  | 26 | 80  | 13 | 70 |
| K0179.2710X100 | acier                     | passivé bleu  | B     | 10 | M8  | 26 | 100 | 13 | 70 |
| K0179.2712X65  | acier                     | passivé bleu  | B     | 12 | M10 | 35 | 65  | 15 | 85 |
| K0179.2712X80  | acier                     | passivé bleu  | B     | 12 | M10 | 35 | 80  | 15 | 85 |
| K0179.2712X100 | acier                     | passivé bleu  | B     | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |
| K0179.2712X125 | acier                     | passivé bleu  | B     | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |
| K0179.2714X80  | acier                     | passivé bleu  | B     | 14 | M12 | 35 | 80  | 16 | 85 |
| K0179.2714X100 | acier                     | passivé bleu  | B     | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |
| K0179.2714X125 | acier                     | passivé bleu  | B     | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |
| K0179.2714X160 | acier                     | passivé bleu  | B     | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |
| K0179.1708X35  | acier inoxydable          | naturel       | B     | 8  | M6  | 23 | 35  | 9  | 60 |
| K0179.1708X50  | acier inoxydable          | naturel       | B     | 8  | M6  | 23 | 50  | 9  | 60 |
| K0179.1708X65  | acier inoxydable          | naturel       | B     | 8  | M6  | 23 | 65  | 9  | 60 |
| K0179.1710X50  | acier inoxydable          | naturel       | B     | 10 | M8  | 26 | 50  | 13 | 70 |

## Broche série longue

### Aperçu des articles

| Référence      | Matière du corps de base | Surface corps | Forme | D  | D1  | D2 | L   | L1 | L2 |
|----------------|--------------------------|---------------|-------|----|-----|----|-----|----|----|
| K0179.1710X65  | acier inoxydable         | naturel       | B     | 10 | M8  | 26 | 65  | 13 | 70 |
| K0179.1710X80  | acier inoxydable         | naturel       | B     | 10 | M8  | 26 | 80  | 13 | 70 |
| K0179.1710X100 | acier inoxydable         | naturel       | B     | 10 | M8  | 26 | 100 | 13 | 70 |
| K0179.1712X65  | acier inoxydable         | naturel       | B     | 12 | M10 | 35 | 65  | 15 | 85 |
| K0179.1712X80  | acier inoxydable         | naturel       | B     | 12 | M10 | 35 | 80  | 15 | 85 |
| K0179.1712X100 | acier inoxydable         | naturel       | B     | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 |
| K0179.1712X125 | acier inoxydable         | naturel       | B     | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 |
| K0179.1714X80  | acier inoxydable         | naturel       | B     | 14 | M12 | 35 | 80  | 16 | 85 |
| K0179.1714X100 | acier inoxydable         | naturel       | B     | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 |
| K0179.1714X125 | acier inoxydable         | naturel       | B     | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 |
| K0179.1714X160 | acier inoxydable         | naturel       | B     | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 |
| K0179.408X35   | acier                    | bruni         | C     | 8  | M6  | 20 | 35  | 9  | 31 |
| K0179.408X50   | acier                    | bruni         | C     | 8  | M6  | 20 | 50  | 9  | 31 |
| K0179.408X65   | acier                    | bruni         | C     | 8  | M6  | 20 | 65  | 9  | 31 |
| K0179.410X50   | acier                    | bruni         | C     | 10 | M8  | 25 | 50  | 13 | 38 |
| K0179.410X65   | acier                    | bruni         | C     | 10 | M8  | 25 | 65  | 13 | 38 |
| K0179.410X80   | acier                    | bruni         | C     | 10 | M8  | 25 | 80  | 13 | 38 |
| K0179.410X100  | acier                    | bruni         | C     | 10 | M8  | 25 | 100 | 13 | 38 |
| K0179.412X65   | acier                    | bruni         | C     | 12 | M10 | 30 | 65  | 15 | 46 |
| K0179.412X80   | acier                    | bruni         | C     | 12 | M10 | 30 | 80  | 15 | 46 |
| K0179.412X100  | acier                    | bruni         | C     | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |
| K0179.412X125  | acier                    | bruni         | C     | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |
| K0179.414X80   | acier                    | bruni         | C     | 14 | M12 | 35 | 80  | 16 | 53 |
| K0179.414X100  | acier                    | bruni         | C     | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |
| K0179.414X125  | acier                    | bruni         | C     | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |
| K0179.414X160  | acier                    | bruni         | C     | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |
| K0179.2408X35  | acier                    | passivé bleu  | C     | 8  | M6  | 20 | 35  | 9  | 31 |
| K0179.2408X50  | acier                    | passivé bleu  | C     | 8  | M6  | 20 | 50  | 9  | 31 |
| K0179.2408X65  | acier                    | passivé bleu  | C     | 8  | M6  | 20 | 65  | 9  | 31 |
| K0179.2410X50  | acier                    | passivé bleu  | C     | 10 | M8  | 25 | 50  | 13 | 38 |
| K0179.2410X65  | acier                    | passivé bleu  | C     | 10 | M8  | 25 | 65  | 13 | 38 |
| K0179.2410X80  | acier                    | passivé bleu  | C     | 10 | M8  | 25 | 80  | 13 | 38 |
| K0179.2410X100 | acier                    | passivé bleu  | C     | 10 | M8  | 25 | 100 | 13 | 38 |
| K0179.2412X65  | acier                    | passivé bleu  | C     | 12 | M10 | 30 | 65  | 15 | 46 |
| K0179.2412X80  | acier                    | passivé bleu  | C     | 12 | M10 | 30 | 80  | 15 | 46 |
| K0179.2412X100 | acier                    | passivé bleu  | C     | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |
| K0179.2412X125 | acier                    | passivé bleu  | C     | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |
| K0179.2414X80  | acier                    | passivé bleu  | C     | 14 | M12 | 35 | 80  | 16 | 53 |
| K0179.2414X100 | acier                    | passivé bleu  | C     | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |
| K0179.2414X125 | acier                    | passivé bleu  | C     | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |
| K0179.2414X160 | acier                    | passivé bleu  | C     | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |
| K0179.1408X35  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 8  | M6  | 20 | 35  | 9  | 31 |
| K0179.1408X50  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 8  | M6  | 20 | 50  | 9  | 31 |
| K0179.1408X65  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 8  | M6  | 20 | 65  | 9  | 31 |
| K0179.1410X50  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 10 | M8  | 25 | 50  | 13 | 38 |
| K0179.1410X65  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 10 | M8  | 25 | 65  | 13 | 38 |
| K0179.1410X80  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 10 | M8  | 25 | 80  | 13 | 38 |
| K0179.1410X100 | acier inoxydable         | naturel       | C     | 10 | M8  | 25 | 100 | 13 | 38 |
| K0179.1412X65  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 12 | M10 | 30 | 65  | 15 | 46 |
| K0179.1412X80  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 12 | M10 | 30 | 80  | 15 | 46 |
| K0179.1412X100 | acier inoxydable         | naturel       | C     | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 |
| K0179.1412X125 | acier inoxydable         | naturel       | C     | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 |
| K0179.1414X80  | acier inoxydable         | naturel       | C     | 14 | M12 | 35 | 80  | 16 | 53 |
| K0179.1414X100 | acier inoxydable         | naturel       | C     | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 |
| K0179.1414X125 | acier inoxydable         | naturel       | C     | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 |
| K0179.1414X160 | acier inoxydable         | naturel       | C     | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 |
| K0179.608X35   | acier                    | bruni         | E     | 8  | M6  | 17 | 35  | 9  | 45 |
| K0179.608X50   | acier                    | bruni         | E     | 8  | M6  | 17 | 50  | 9  | 45 |
| K0179.608X65   | acier                    | bruni         | E     | 8  | M6  | 17 | 65  | 9  | 45 |
| K0179.610X50   | acier                    | bruni         | E     | 10 | M8  | 23 | 50  | 13 | 61 |
| K0179.610X65   | acier                    | bruni         | E     | 10 | M8  | 23 | 65  | 13 | 61 |
| K0179.610X80   | acier                    | bruni         | E     | 10 | M8  | 23 | 80  | 13 | 61 |

## Broche série longue

### Aperçu des articles

| Référence      | Matériau du corps de base | Surface corps | Forme | D  | D1  | D2 | L   | L1 | L2 |
|----------------|---------------------------|---------------|-------|----|-----|----|-----|----|----|
| K0179.610X100  | acier                     | bruni         | E     | 10 | M8  | 23 | 100 | 13 | 61 |
| K0179.612X65   | acier                     | bruni         | E     | 12 | M10 | 29 | 65  | 15 | 71 |
| K0179.612X80   | acier                     | bruni         | E     | 12 | M10 | 29 | 80  | 15 | 71 |
| K0179.612X100  | acier                     | bruni         | E     | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |
| K0179.612X125  | acier                     | bruni         | E     | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |
| K0179.614X80   | acier                     | bruni         | E     | 14 | M12 | 29 | 80  | 16 | 71 |
| K0179.614X100  | acier                     | bruni         | E     | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |
| K0179.614X125  | acier                     | bruni         | E     | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |
| K0179.614X160  | acier                     | bruni         | E     | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |
| K0179.2608X35  | acier                     | passivé bleu  | E     | 8  | M6  | 17 | 35  | 9  | 45 |
| K0179.2608X50  | acier                     | passivé bleu  | E     | 8  | M6  | 17 | 50  | 9  | 45 |
| K0179.2608X65  | acier                     | passivé bleu  | E     | 8  | M6  | 17 | 65  | 9  | 45 |
| K0179.2610X50  | acier                     | passivé bleu  | E     | 10 | M8  | 23 | 50  | 13 | 61 |
| K0179.2610X65  | acier                     | passivé bleu  | E     | 10 | M8  | 23 | 65  | 13 | 61 |
| K0179.2610X80  | acier                     | passivé bleu  | E     | 10 | M8  | 23 | 80  | 13 | 61 |
| K0179.2610X100 | acier                     | passivé bleu  | E     | 10 | M8  | 23 | 100 | 13 | 61 |
| K0179.2612X65  | acier                     | passivé bleu  | E     | 12 | M10 | 29 | 65  | 15 | 71 |
| K0179.2612X80  | acier                     | passivé bleu  | E     | 12 | M10 | 29 | 80  | 15 | 71 |
| K0179.2612X100 | acier                     | passivé bleu  | E     | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |
| K0179.2612X125 | acier                     | passivé bleu  | E     | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |
| K0179.2614X80  | acier                     | passivé bleu  | E     | 14 | M12 | 29 | 80  | 16 | 71 |
| K0179.2614X100 | acier                     | passivé bleu  | E     | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |
| K0179.2614X125 | acier                     | passivé bleu  | E     | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |
| K0179.2614X160 | acier                     | passivé bleu  | E     | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |
| K0179.1608X35  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 8  | M6  | 17 | 35  | 9  | 45 |
| K0179.1608X50  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 8  | M6  | 17 | 50  | 9  | 45 |
| K0179.1608X65  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 8  | M6  | 17 | 65  | 9  | 45 |
| K0179.1610X50  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 10 | M8  | 23 | 50  | 13 | 61 |
| K0179.1610X65  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 10 | M8  | 23 | 65  | 13 | 61 |
| K0179.1610X80  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 10 | M8  | 23 | 80  | 13 | 61 |
| K0179.1610X100 | acier inoxydable          | naturel       | E     | 10 | M8  | 23 | 100 | 13 | 61 |
| K0179.1612X65  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 12 | M10 | 29 | 65  | 15 | 71 |
| K0179.1612X80  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 12 | M10 | 29 | 80  | 15 | 71 |
| K0179.1612X100 | acier inoxydable          | naturel       | E     | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 |
| K0179.1612X125 | acier inoxydable          | naturel       | E     | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 |
| K0179.1614X80  | acier inoxydable          | naturel       | E     | 14 | M12 | 29 | 80  | 16 | 71 |
| K0179.1614X100 | acier inoxydable          | naturel       | E     | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 |
| K0179.1614X125 | acier inoxydable          | naturel       | E     | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 |
| K0179.1614X160 | acier inoxydable          | naturel       | E     | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 |