

Pés niveladores com base recartilhada

Descrição do artigo/Imagens dos produtos




Descrição

Material:
Poliamida.
Parafuso em aço.

Versão:
preto.
Parafuso galvanizado.

Indicação:
Pé nivelador com superfície de colocação recartilhada. Versão rígida.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Pés niveladores com base recartilhada

Pés niveladores com base recartilhada

Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	D1	H	H1	L	Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática)
K0677.2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2
K0677.2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
K0677.2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
K0677.2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
K0677.2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
K0677.2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
K0677.2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
K0677.2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
K0677.2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
K0677.2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
K0677.2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
K0677.2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
K0677.2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
K0677.2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
K0677.2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
K0677.2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5