


Upínací prvek „arness“

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Kulový knoflík duroplast PF 31.

Provedení:

Pouzdro stříbrně šedé barvy, s kovovým tepáním.

Všechny ostatní díly stejně tak doplňkové díly brynýrovány.

Kulový červený knoflík.

Upozornění:


Dráha přistavení je 12 mm. V rámci krátké upínací dráhy upínání (1,5 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1 mm. Upínací prvek "arness" je možné zabudovat v každé horizontální i vertikální poloze.

Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných dopňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.

Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.


Upínací prvek „arness“

Výkresy



Upínací prvek „arness“

Výkresy



Přehled zboží

Upínací prvek „arness“

Objednací číslo	Rozměry
K0021.01	viz výkres

Doplňkové díly „arness“

Objednací číslo	Název
K0021.02	Vidlice
K0021.03	Tažný třmen
K0021.04	Tlačný prvek