



Vodicí vložky do drážek

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel 1.1191.

Provedení:

Provedení A brynýrováno.

Provedení B bez povrchové úpravy a kalené.

Upozornění:

Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.

Náročné vyrovnání prvků již není nutné.


Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.

Vodicí vložky do drážek

Výkresy


Ⓐ

K0954.08x8




Ⓑ

K0954.1814x18



K0954.1814x20



Přehled zboží

Vodicí vložky do drážek

Vodicí vložky do drážek

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	BN=Šířka drážky	B	H	H1	L	L1
K0954.08X8	A	jednoduchá	8	8	8	-	20	-
K0954.12X20	A	jednoduchá	20	12	14	6	30	-
K0954.12X22	A	jednoduchá	22	12	14	6	30	-
K0954.12X30	A	jednoduchá	30	12	14	6	30	-
K0954.14X20	A	jednoduchá	20	14	14	6	30	-
K0954.14X22	A	jednoduchá	22	14	14	6	30	-
K0954.14X30	A	jednoduchá	30	14	14	6	30	-
K0954.16X20	A	jednoduchá	20	16	14	6	30	-
K0954.16X22	A	jednoduchá	22	16	14	6	30	-
K0954.16X30	A	jednoduchá	30	16	14	6	30	-
K0954.18X20	A	jednoduchá	20	18	14	6	30	-
K0954.18X22	A	jednoduchá	22	18	14	6	30	-
K0954.18X30	A	jednoduchá	30	18	14	6	30	-
K0954.22X20	A	jednoduchá	20	22	14	6	30	-
K0954.22X22	A	jednoduchá	22	22	14	6	30	-
K0954.22X30	A	jednoduchá	30	22	14	6	30	-
K0954.1814X18	B	oboustranný	18	14	10	4,9	18	18
K0954.1814X20	B	oboustranný	20	14	10	4,9	20	18