

Kulové ovládací šrouby otočné

Popis zboží/obrázky produktu




tmavošedá RAL 7021	čistě oranžová RAL 2004	signální zelená RAL 6032	bezpečnostní modrá RAL 5017
světle šedá RAL 7035	bezpečnostní červená RAL 3020	sytě žlutá RAL 1021	

Popis

Provedení:

Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Pojistné kroužky zinkované i u nerezového provedení.

Výkresy



Přehled zboží

Kulové ovládací šrouby otočné

Objednací číslo	Materiál komponenty	Barva víčko	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
K0254.106	ocel	tmavošedá RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1061	ocel	oranžová RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1062	ocel	signální zelená RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1063	ocel	modrá RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1065	ocel	světle šedá RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1066	ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1067	ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.208	ocel	tmavošedá RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2081	ocel	oranžová RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2082	ocel	signální zelená RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2083	ocel	modrá RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2085	ocel	světle šedá RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8

Kulové ovládací šrouby otočné

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál komponenty	Barva víčko	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
K0254.2086	ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2087	ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.310	ocel	tmavošedá RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3101	ocel	oranžová RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3102	ocel	signální zelená RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3103	ocel	modrá RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3105	ocel	světle šedá RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3106	ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3107	ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.412	ocel	tmavošedá RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4121	ocel	oranžová RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4122	ocel	signální zelená RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4123	ocel	modrá RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4125	ocel	světle šedá RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4126	ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4127	ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.0106	nerezová ocel	tmavošedá RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01061	nerezová ocel	oranžová RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01062	nerezová ocel	signální zelená RAL6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01063	nerezová ocel	modrá RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01065	nerezová ocel	světle šedá RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01066	nerezová ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01067	nerezová ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.0208	nerezová ocel	tmavošedá RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02081	nerezová ocel	oranžová RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02082	nerezová ocel	signální zelená RAL6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02083	nerezová ocel	modrá RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02085	nerezová ocel	světle šedá RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02086	nerezová ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02087	nerezová ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.0310	nerezová ocel	tmavošedá RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03101	nerezová ocel	oranžová RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03102	nerezová ocel	signální zelená RAL6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03103	nerezová ocel	modrá RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03105	nerezová ocel	světle šedá RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03106	nerezová ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03107	nerezová ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.0412	nerezová ocel	tmavošedá RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04121	nerezová ocel	oranžová RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04122	nerezová ocel	signální zelená RAL6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04123	nerezová ocel	modrá RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04125	nerezová ocel	světle šedá RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04126	nerezová ocel	bezpečnostní červená RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04127	nerezová ocel	řepkově žlutá RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13