

Opěrné kameny přestavitelné

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.

Provedení:

Brynýrováno.

Upozornění:

Dutý čep s vnějším závitem přestavitelných opěrných kamenů se přesně přizpůsobí upínanému tvaru.

Rýhování je naletováno z tvrdokovu.

Odkaz na výkres:


Provedení A: nástrojová ocel

Provedení B: rýhovaná opěrná plocha z tvrdokovu


Provedení C: 4-bodové rýhovaná opěrná plocha z tvrdokovu

Výkresy


Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Opěrné kameny přestavitelné

Přehled zboží

Opěrné kameny přestavitelné

Objednací číslo	Provedení	A	L	B	G	F	SW
K0388.4010	A	40	-	-	M10	-	3
K0388.4012	A	40	-	-	M12	-	5
K0388.4016	A	40	-	-	M16	-	6
K0388.4020	A	40	-	-	M20	-	8
K0388.2510	B	-	25	6,4	M10	-	5
K0388.5010	B	-	50	6,4	M10	-	5
K0388.2512	B	-	25	7,9	M12	-	6
K0388.5012	B	-	50	7,9	M12	-	6
K0388.2516	B	-	25	11,2	M16	-	8
K0388.5016	B	-	50	11,2	M16	-	8
K0388.2520	B	-	25	12,7	M20	-	10
K0388.5020	B	-	50	12,7	M20	-	10
K0388.25124	C	-	25	7,9	M12	6,5	6
K0388.50124	C	-	50	7,9	M12	6,5	6
K0388.25164	C	-	25	11,2	M16	8	8
K0388.50164	C	-	50	11,2	M16	8	8
K0388.25204	C	-	25	12,7	M20	8	10
K0388.50204	C	-	50	12,7	M20	8	10