


## Trubkové spojky patní plast

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Termoplast.

Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.

#### Provedení:

Černé.

Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.

#### Upozornění:

Základní velikost pro kulaté trubky je Ø18 mm resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtverhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.

#### Na vyžádání:


Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.

#### Příslušenství:

- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493


## Trubkové spojky patní plast

Popis zboží/obrázky produktu



# Trubkové spojky patní plast

Výkresy



## Přehled zboží

### Trubkové spojky patní, plast

| Objednací číslo | A  | B   | C    | D  | E    | G  | K  | L  | N | P    | R    | S     |
|-----------------|----|-----|------|----|------|----|----|----|---|------|------|-------|
| <b>K0477.18</b> | 18 | 5,3 | 26,5 | 26 | 34   | 45 | 30 | 32 | 5 | 21   | 24,5 | M6x18 |
| <b>K0477.30</b> | 30 | 6,5 | 41,5 | 42 | 52,5 | 60 | 40 | 50 | 8 | 28,5 | 39   | M8x25 |