

Šrouby s okem DIN 580

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.

Provedení:

kováno v zápustce.

Upozornění:

Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky).


Označení CE je vyraženo do šroubu s okem.

F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.

Na vyžádání:

Osvědčení o shodě.

Výkresy



Přehled zboží

Šrouby s okem DIN 580

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
K0767.08	ocel	1.1141	bez povrchové úpravy	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.10	ocel	1.1141	bez povrchové úpravy	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.12	ocel	1.1141	bez povrchové úpravy	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.16	ocel	1.1141	bez povrchové úpravy	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.20	ocel	1.1141	bez povrchové úpravy	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.24	ocel	1.1141	bez povrchové úpravy	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.008	ocel	1.1141	galvanicky pozinkovaný	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.010	ocel	1.1141	galvanicky pozinkovaný	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.012	ocel	1.1141	galvanicky pozinkovaný	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.016	ocel	1.1141	galvanicky pozinkovaný	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.020	ocel	1.1141	galvanicky pozinkovaný	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.024	ocel	1.1141	galvanicky pozinkovaný	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.108	nerezová ocel	1.4301	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95

Šrouby s okem DIN 580

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	Ocelový klíč	Povrch základního tělesa	D1	L	D2	D3	D4	E	H	K	M	F1 max. kN	F2 max. kN
K0767.110	nerezová ocel	1.4301	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.112	nerezová ocel	1.4301	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.116	nerezová ocel	1.4301	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.120	nerezová ocel	1.4301	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.124	nerezová ocel	1.4301	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7
K0767.208	nerezová ocel	1.4401	-	M8	13	20	36	20	6	36	8	10	1,4	0,95
K0767.210	nerezová ocel	1.4401	-	M10	17	25	45	25	8	45	10	12	2,3	1,7
K0767.212	nerezová ocel	1.4401	-	M12	20,5	30	54	30	10	53	12	14	3,4	2,4
K0767.216	nerezová ocel	1.4401	-	M16	27	35	63	35	12	62	14	16	7	5
K0767.220	nerezová ocel	1.4401	-	M20	30	40	72	40	14	71	16	19	12	8,3
K0767.224	nerezová ocel	1.4401	-	M24	36	50	90	50	18	90	20	24	18	12,7