

## Fixační bloky provedení M

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Zušlechtěná ocel.



#### Provedení:

brynýrováno.

Dosedací plochy broušeny.


#### Upozornění:

Fixační bloky se používají jako výškový prvek pro všechny systémové prvky, které nemají žádné pohyblivé dosedací a dorazové plochy. Jsou to např. opěrná a dorazová tělesa K0816, prizmata svislá K0819.600. Kromě toho poskytují možnost nastavovat polohu a upevňovat prvky uvnitř rastrování  $50 \pm 0,01$  mm (viz příklad použití).



# Fixační bloky provedení M

## Výkresy



## Přehled zboží

### Fixační bloky provedení M

| Objednací číslo | A<br>kalibrovaný otvor | A<br>Závit | B<br>Ø pro<br>zalícovaný šroub | C  | Počet rastrových<br>otvorů | Počet montážních<br>otvorů | Příslušný<br>lícovaný<br>šroub | Hmotnost<br>kg |
|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------|----|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| K0810.12112050  | 12 F7                  | M12        | 12 F7                          | 22 | 7                          | 2                          | K0815.112055                   | 2,69           |
| K0810.12116050  | 16 F7                  | M16        | 16 F7                          | 26 | 7                          | 2                          | K0815.116055                   | 2,38           |