


Vodicí pouzdra pružin, provedení B

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli 1.4303.

Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení:


Pouzdro z niklované oceli. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Tlačná pružina bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Pružinová pouzdra se používají převážně jako západkové a polohovací prvky.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Provedení	D1	L	L2	L při F1	L při F2	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N	Tuhost pružiny N/mm
K1277.213011	ocel	B	3	11	5	9	6,7	1,6	3,4	0,78
K1277.213016	ocel	B	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6