

Tahový upínač

Popis zboží/obrázky produktu




Popis

Upozornění:

Tahový upínač je vhodný pro použití např. v těch případech, kdy je po obou stranách málo místa pro montáž upínače. V tomto případě připevňujeme upínač zespodu na pracovní desku.

Tahový upínač

Výkresy



Přehled zboží

Tahový upínač

Objednací číslo	Materiál základní těleso	Úhel rozevření přídržného ramene				Úhel rozevření držadla	Ruční síla FH N	Přídržná síla F1 N	Upínací síla F3 N
K1439.03400	ocel	90°				50°	250	3400	1100
K1439.13000	nerezová ocel	90°				50°	200	3000	1000

Objednací číslo	Materiál základní těleso	A	A1	A2	B	B1	B5	C	D	H	H1	L	L1	L2	M
K1439.03400	ocel	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5
K1439.13000	nerezová ocel	40	25,4	7,3	44	30	4	41,2	6,7	210	153	74,6	31,8	14	1/2-13x2,5

