

Válcové úchyty, plastové sklopné

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Popis výrobku:

Válcové úchyty se dodávají smontované a šroubují se např. k ručním ovládacím kolům, ovládacím klikám a k navijákům.

Válcové osazení a kuželový tvar propůjčují válcovým úchytům optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor.

Díky sklopnému úchytu lze vyloučit rušivé obrysy, čímž se navíc sníží nebezpečí poranění.

Materiál:

Úchyt z termoplastu.

Osa z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.

Upínací kolík z pružinové oceli nebo nerezové oceli 1.4310.

Tlačná pružina z pružinové oceli nebo z nerezové oceli 1.4568.

Provedení:

Úchyt, černý.

Ocelové části, bryněrované.

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Otvoru D3 se užívá k ustavení rukojeti.

Přednosti:

Optimalizované dotekové vlastnosti a dobrý smykový odpor

Vyloučení rušivých obrysů


Úchyty pro ovládací kola a kliky

Různé velikosti závitů

NOVO grip KIPP-Design

Válcové úchyty, plastové sklopné

Výkresy



Přehled zboží

Válcové rukojeti plastové sklopné

Objednací číslo	Materiál komponenty	Velikost	A	A1	D	D1	D2	D3	H	L	L1	L3	T
K1469.104	ocel	1	8	4,3	M4	14	13	2,5	14,5	35	40	47	4,5
K1469.205	ocel	2	10	5,3	M5	16	16	3,5	18	44	49	58	4,5
K1469.306	ocel	3	12,5	6,5	M6	20	20	4,5	22,5	55	59,5	71,5	6
K1469.408	ocel	4	16	9	M8	25	26	5,5	29	70	83	98	6,5
K1469.1104	nerezová ocel	1	8	4,3	M4	14	13	2,5	14,5	35	40	47	4,5
K1469.1205	nerezová ocel	2	10	5,3	M5	16	16	3,5	18	44	49	58	4,5
K1469.1306	nerezová ocel	3	12,5	6,5	M6	20	20	4,5	22,5	55	59,5	71,5	6
K1469.1408	nerezová ocel	4	16	9	M8	25	26	5,5	29	70	83	98	6,5

Válcové úchyty, plastové sklopné

Přehled zboží
