

Vysoce zátěžové rolly

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Disky kol z ocelové trubky, s kuličkovým ložiskem. Běhoun Extrathane o tvrdosti 92° Shoreho A.


Upozornění:

Kuličkové ložisko chráněné před stříkající vodou. Běhoun je pevně nalitý. Tato kola jsou odolná vůči otěru, nepodléhají kontaktnímu zbarvení, jsou šetrná vůči podlaze, nehlukná, elastická a vykazují obzvlášť velkou zpětnou elasticitu při dlouhém stání. Mají rovněž vysokou odolnost proti proříznutí a dalšímu trhání a také malý valivý odpor.

Oblast použití: nízkozdvizné a stohovací vozíky, atd.

Další velikosti na vyžádání.

Výkresy



Přehled zboží

Vysoce zátěžové rolly

Objednací číslo	Uložení kola	D	D1	B	B1	Nosnost kg
K1781.0856020	kuličková ložiska	85	20	60	65	450
K1781.0856025	kuličková ložiska	85	25	60	65	450
K1781.0857520	kuličková ložiska	85	20	75	80	570
K1781.0857525	kuličková ložiska	85	25	75	80	570
K1781.0859525	kuličková ložiska	85	25	95	100	720

