

Válcové kolíky ISO 2338

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel, nerezová ocel nebo nerezová ocel A4.

Provedení:


Ocel, bez povrchové úpravy.

Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.

Upozornění:

Válcové kolíky odpovídají ISO 2338.

Výkresy



Přehled zboží

Válcové kolíky ISO 2338

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.010X003	ocel	1	3	0,2
K2013.010X004	ocel	1	4	0,2
K2013.010X005	ocel	1	5	0,2
K2013.010X006	ocel	1	6	0,2
K2013.010X008	ocel	1	8	0,2
K2013.010X010	ocel	1	10	0,2
K2013.010X012	ocel	1	12	0,2
K2013.015X003	ocel	1,5	3	0,3
K2013.015X004	ocel	1,5	4	0,3
K2013.015X005	ocel	1,5	5	0,3
K2013.015X006	ocel	1,5	6	0,3
K2013.015X008	ocel	1,5	8	0,3
K2013.015X010	ocel	1,5	10	0,3
K2013.015X012	ocel	1,5	12	0,3
K2013.015X014	ocel	1,5	14	0,3
K2013.015X016	ocel	1,5	16	0,3
K2013.015X018	ocel	1,5	18	0,3
K2013.015X020	ocel	1,5	20	0,3
K2013.020X004	ocel	2	4	0,35
K2013.020X005	ocel	2	5	0,35
K2013.020X006	ocel	2	6	0,35
K2013.020X008	ocel	2	8	0,35
K2013.020X010	ocel	2	10	0,35
K2013.020X012	ocel	2	12	0,35
K2013.020X014	ocel	2	14	0,35
K2013.020X016	ocel	2	16	0,35
K2013.020X018	ocel	2	18	0,35
K2013.020X020	ocel	2	20	0,35
K2013.020X024	ocel	2	24	0,35
K2013.020X028	ocel	2	28	0,35
K2013.020X030	ocel	2	30	0,35

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.025X006	ocel	2,5	6	0,4
K2013.025X008	ocel	2,5	8	0,4
K2013.025X010	ocel	2,5	10	0,4
K2013.025X012	ocel	2,5	12	0,4
K2013.025X014	ocel	2,5	14	0,4
K2013.025X016	ocel	2,5	16	0,4
K2013.025X018	ocel	2,5	18	0,4
K2013.025X020	ocel	2,5	20	0,4
K2013.025X024	ocel	2,5	24	0,4
K2013.025X028	ocel	2,5	28	0,4
K2013.025X032	ocel	2,5	32	0,4
K2013.030X005	ocel	3	5	0,5
K2013.030X006	ocel	3	6	0,5
K2013.030X008	ocel	3	8	0,5
K2013.030X010	ocel	3	10	0,5
K2013.030X012	ocel	3	12	0,5
K2013.030X014	ocel	3	14	0,5
K2013.030X016	ocel	3	16	0,5
K2013.030X018	ocel	3	18	0,5
K2013.030X020	ocel	3	20	0,5
K2013.030X024	ocel	3	24	0,5
K2013.030X028	ocel	3	28	0,5
K2013.030X030	ocel	3	30	0,5
K2013.030X032	ocel	3	32	0,5
K2013.030X036	ocel	3	36	0,5
K2013.030X040	ocel	3	40	0,5
K2013.030X045	ocel	3	45	0,5
K2013.030X050	ocel	3	50	0,5
K2013.040X005	ocel	4	5	0,63
K2013.040X006	ocel	4	6	0,63
K2013.040X008	ocel	4	8	0,63
K2013.040X010	ocel	4	10	0,63
K2013.040X012	ocel	4	12	0,63
K2013.040X014	ocel	4	14	0,63
K2013.040X016	ocel	4	16	0,63
K2013.040X018	ocel	4	18	0,63
K2013.040X020	ocel	4	20	0,63
K2013.040X024	ocel	4	24	0,63
K2013.040X028	ocel	4	28	0,63
K2013.040X030	ocel	4	30	0,63
K2013.040X032	ocel	4	32	0,63
K2013.040X036	ocel	4	36	0,63
K2013.040X040	ocel	4	40	0,63
K2013.040X045	ocel	4	45	0,63
K2013.040X050	ocel	4	50	0,63
K2013.050X005	ocel	5	5	0,8
K2013.050X006	ocel	5	6	0,8
K2013.050X008	ocel	5	8	0,8
K2013.050X010	ocel	5	10	0,8
K2013.050X012	ocel	5	12	0,8
K2013.050X014	ocel	5	14	0,8
K2013.050X016	ocel	5	16	0,8
K2013.050X018	ocel	5	18	0,8
K2013.050X020	ocel	5	20	0,8
K2013.050X022	ocel	5	22	0,8
K2013.050X024	ocel	5	24	0,8
K2013.050X028	ocel	5	28	0,8
K2013.050X030	ocel	5	30	0,8
K2013.050X032	ocel	5	32	0,8
K2013.050X036	ocel	5	36	0,8
K2013.050X040	ocel	5	40	0,8

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.050X045	ocel	5	45	0,8
K2013.050X050	ocel	5	50	0,8
K2013.050X055	ocel	5	55	0,8
K2013.050X060	ocel	5	60	0,8
K2013.060X006	ocel	6	6	1,2
K2013.060X008	ocel	6	8	1,2
K2013.060X010	ocel	6	10	1,2
K2013.060X012	ocel	6	12	1,2
K2013.060X014	ocel	6	14	1,2
K2013.060X016	ocel	6	16	1,2
K2013.060X018	ocel	6	18	1,2
K2013.060X020	ocel	6	20	1,2
K2013.060X022	ocel	6	22	1,2
K2013.060X024	ocel	6	24	1,2
K2013.060X028	ocel	6	28	1,2
K2013.060X030	ocel	6	30	1,2
K2013.060X032	ocel	6	32	1,2
K2013.060X036	ocel	6	36	1,2
K2013.060X040	ocel	6	40	1,2
K2013.060X045	ocel	6	45	1,2
K2013.060X050	ocel	6	50	1,2
K2013.060X060	ocel	6	60	1,2
K2013.060X070	ocel	6	70	1,2
K2013.060X080	ocel	6	80	1,2
K2013.060X090	ocel	6	90	1,2
K2013.060X100	ocel	6	100	1,2
K2013.080X008	ocel	8	8	1,6
K2013.080X010	ocel	8	10	1,6
K2013.080X012	ocel	8	12	1,6
K2013.080X014	ocel	8	14	1,6
K2013.080X016	ocel	8	16	1,6
K2013.080X018	ocel	8	18	1,6
K2013.080X020	ocel	8	20	1,6
K2013.080X022	ocel	8	22	1,6
K2013.080X024	ocel	8	24	1,6
K2013.080X026	ocel	8	26	1,6
K2013.080X028	ocel	8	28	1,6
K2013.080X030	ocel	8	30	1,6
K2013.080X032	ocel	8	32	1,6
K2013.080X036	ocel	8	36	1,6
K2013.080X040	ocel	8	40	1,6
K2013.080X045	ocel	8	45	1,6
K2013.080X050	ocel	8	50	1,6
K2013.080X055	ocel	8	55	1,6
K2013.080X060	ocel	8	60	1,6
K2013.080X070	ocel	8	70	1,6
K2013.080X080	ocel	8	80	1,6
K2013.080X090	ocel	8	90	1,6
K2013.080X100	ocel	8	100	1,6
K2013.100X010	ocel	10	10	2
K2013.100X012	ocel	10	12	2
K2013.100X014	ocel	10	14	2
K2013.100X016	ocel	10	16	2
K2013.100X018	ocel	10	18	2
K2013.100X020	ocel	10	20	2
K2013.100X024	ocel	10	24	2
K2013.100X028	ocel	10	28	2
K2013.100X030	ocel	10	30	2
K2013.100X032	ocel	10	32	2
K2013.100X036	ocel	10	36	2
K2013.100X040	ocel	10	40	2

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.100X045	ocel	10	45	2
K2013.100X050	ocel	10	50	2
K2013.100X055	ocel	10	55	2
K2013.100X060	ocel	10	60	2
K2013.100X065	ocel	10	65	2
K2013.100X070	ocel	10	70	2
K2013.100X080	ocel	10	80	2
K2013.100X090	ocel	10	90	2
K2013.100X100	ocel	10	100	2
K2013.120X012	ocel	12	12	2,5
K2013.120X014	ocel	12	14	2,5
K2013.120X016	ocel	12	16	2,5
K2013.120X018	ocel	12	18	2,5
K2013.120X020	ocel	12	20	2,5
K2013.120X024	ocel	12	24	2,5
K2013.120X028	ocel	12	28	2,5
K2013.120X030	ocel	12	30	2,5
K2013.120X032	ocel	12	32	2,5
K2013.120X036	ocel	12	36	2,5
K2013.120X040	ocel	12	40	2,5
K2013.120X045	ocel	12	45	2,5
K2013.120X050	ocel	12	50	2,5
K2013.120X055	ocel	12	55	2,5
K2013.120X060	ocel	12	60	2,5
K2013.120X070	ocel	12	70	2,5
K2013.120X080	ocel	12	80	2,5
K2013.120X090	ocel	12	90	2,5
K2013.120X100	ocel	12	100	2,5
K2013.160X020	ocel	16	20	3
K2013.160X024	ocel	16	24	3
K2013.160X028	ocel	16	28	3
K2013.160X030	ocel	16	30	3
K2013.160X032	ocel	16	32	3
K2013.160X036	ocel	16	36	3
K2013.160X040	ocel	16	40	3
K2013.160X045	ocel	16	45	3
K2013.160X050	ocel	16	50	3
K2013.160X055	ocel	16	55	3
K2013.160X060	ocel	16	60	3
K2013.160X070	ocel	16	70	3
K2013.160X080	ocel	16	80	3
K2013.160X090	ocel	16	90	3
K2013.160X100	ocel	16	100	3
K2013.160X120	ocel	16	120	3
K2013.200X024	ocel	20	24	3,5
K2013.200X028	ocel	20	28	3,5
K2013.200X030	ocel	20	30	3,5
K2013.200X032	ocel	20	32	3,5
K2013.200X036	ocel	20	36	3,5
K2013.200X040	ocel	20	40	3,5
K2013.200X045	ocel	20	45	3,5
K2013.200X050	ocel	20	50	3,5
K2013.200X055	ocel	20	55	3,5
K2013.200X060	ocel	20	60	3,5
K2013.200X070	ocel	20	70	3,5
K2013.200X080	ocel	20	80	3,5
K2013.200X100	ocel	20	100	3,5
K2013.200X120	ocel	20	120	3,5
K2013.250X040	ocel	25	40	4
K2013.250X045	ocel	25	45	4
K2013.250X050	ocel	25	50	4

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.250X055	ocel	25	55	4
K2013.250X060	ocel	25	60	4
K2013.250X070	ocel	25	70	4
K2013.250X080	ocel	25	80	4
K2013.250X090	ocel	25	90	4
K2013.250X100	ocel	25	100	4
K2013.250X120	ocel	25	120	4
K2013.300X040	ocel	30	40	5
K2013.300X045	ocel	30	45	5
K2013.300X050	ocel	30	50	5
K2013.300X055	ocel	30	55	5
K2013.300X060	ocel	30	60	5
K2013.300X070	ocel	30	70	5
K2013.300X080	ocel	30	80	5
K2013.300X090	ocel	30	90	5
K2013.300X100	ocel	30	100	5
K2013.300X120	ocel	30	120	5
K2013.1010X003	nerezová ocel	1	3	0,2
K2013.1010X004	nerezová ocel	1	4	0,2
K2013.1010X005	nerezová ocel	1	5	0,2
K2013.1010X006	nerezová ocel	1	6	0,2
K2013.1010X008	nerezová ocel	1	8	0,2
K2013.1010X010	nerezová ocel	1	10	0,2
K2013.1010X012	nerezová ocel	1	12	0,2
K2013.1015X003	nerezová ocel	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	nerezová ocel	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	nerezová ocel	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	nerezová ocel	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	nerezová ocel	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	nerezová ocel	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	nerezová ocel	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	nerezová ocel	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	nerezová ocel	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	nerezová ocel	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	nerezová ocel	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	nerezová ocel	2	4	0,35
K2013.1020X005	nerezová ocel	2	5	0,35
K2013.1020X006	nerezová ocel	2	6	0,35
K2013.1020X008	nerezová ocel	2	8	0,35
K2013.1020X010	nerezová ocel	2	10	0,35
K2013.1020X012	nerezová ocel	2	12	0,35
K2013.1020X014	nerezová ocel	2	14	0,35
K2013.1020X016	nerezová ocel	2	16	0,35
K2013.1020X018	nerezová ocel	2	18	0,35
K2013.1020X020	nerezová ocel	2	20	0,35
K2013.1025X006	nerezová ocel	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	nerezová ocel	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	nerezová ocel	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	nerezová ocel	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	nerezová ocel	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	nerezová ocel	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	nerezová ocel	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	nerezová ocel	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	nerezová ocel	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	nerezová ocel	3	5	0,5
K2013.1030X006	nerezová ocel	3	6	0,5
K2013.1030X008	nerezová ocel	3	8	0,5
K2013.1030X010	nerezová ocel	3	10	0,5
K2013.1030X012	nerezová ocel	3	12	0,5
K2013.1030X014	nerezová ocel	3	14	0,5
K2013.1030X016	nerezová ocel	3	16	0,5

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.1030X018	nerezová ocel	3	18	0,5
K2013.1030X020	nerezová ocel	3	20	0,5
K2013.1030X024	nerezová ocel	3	24	0,5
K2013.1030X028	nerezová ocel	3	28	0,5
K2013.1030X030	nerezová ocel	3	30	0,5
K2013.1030X032	nerezová ocel	3	32	0,5
K2013.1030X040	nerezová ocel	3	40	0,5
K2013.1030X045	nerezová ocel	3	45	0,5
K2013.1030X050	nerezová ocel	3	50	0,5
K2013.1030X060	nerezová ocel	3	60	0,5
K2013.1040X005	nerezová ocel	4	5	0,63
K2013.1040X006	nerezová ocel	4	6	0,63
K2013.1040X008	nerezová ocel	4	8	0,63
K2013.1040X010	nerezová ocel	4	10	0,63
K2013.1040X012	nerezová ocel	4	12	0,63
K2013.1040X014	nerezová ocel	4	14	0,63
K2013.1040X016	nerezová ocel	4	16	0,63
K2013.1040X018	nerezová ocel	4	18	0,63
K2013.1040X020	nerezová ocel	4	20	0,63
K2013.1040X024	nerezová ocel	4	24	0,63
K2013.1040X026	nerezová ocel	4	26	0,63
K2013.1040X028	nerezová ocel	4	28	0,63
K2013.1040X032	nerezová ocel	4	32	0,63
K2013.1040X036	nerezová ocel	4	36	0,63
K2013.1040X040	nerezová ocel	4	40	0,63
K2013.1040X050	nerezová ocel	4	50	0,63
K2013.1040X060	nerezová ocel	4	60	0,63
K2013.1050X005	nerezová ocel	5	5	0,8
K2013.1050X006	nerezová ocel	5	6	0,8
K2013.1050X008	nerezová ocel	5	8	0,8
K2013.1050X010	nerezová ocel	5	10	0,8
K2013.1050X012	nerezová ocel	5	12	0,8
K2013.1050X014	nerezová ocel	5	14	0,8
K2013.1050X016	nerezová ocel	5	16	0,8
K2013.1050X018	nerezová ocel	5	18	0,8
K2013.1050X020	nerezová ocel	5	20	0,8
K2013.1050X024	nerezová ocel	5	24	0,8
K2013.1050X028	nerezová ocel	5	28	0,8
K2013.1050X030	nerezová ocel	5	30	0,8
K2013.1050X032	nerezová ocel	5	32	0,8
K2013.1050X036	nerezová ocel	5	36	0,8
K2013.1050X040	nerezová ocel	5	40	0,8
K2013.1050X045	nerezová ocel	5	45	0,8
K2013.1050X050	nerezová ocel	5	50	0,8
K2013.1060X006	nerezová ocel	6	6	1,2
K2013.1060X008	nerezová ocel	6	8	1,2
K2013.1060X010	nerezová ocel	6	10	1,2
K2013.1060X012	nerezová ocel	6	12	1,2
K2013.1060X014	nerezová ocel	6	14	1,2
K2013.1060X016	nerezová ocel	6	16	1,2
K2013.1060X018	nerezová ocel	6	18	1,2
K2013.1060X020	nerezová ocel	6	20	1,2
K2013.1060X024	nerezová ocel	6	24	1,2
K2013.1060X028	nerezová ocel	6	28	1,2
K2013.1060X030	nerezová ocel	6	30	1,2
K2013.1060X032	nerezová ocel	6	32	1,2
K2013.1060X036	nerezová ocel	6	36	1,2
K2013.1060X040	nerezová ocel	6	40	1,2
K2013.1060X045	nerezová ocel	6	45	1,2
K2013.1060X050	nerezová ocel	6	50	1,2
K2013.1060X055	nerezová ocel	6	55	1,2

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.1060X060	nerezová ocel	6	60	1,2
K2013.1080X010	nerezová ocel	8	10	1,6
K2013.1080X012	nerezová ocel	8	12	1,6
K2013.1080X014	nerezová ocel	8	14	1,6
K2013.1080X016	nerezová ocel	8	16	1,6
K2013.1080X018	nerezová ocel	8	18	1,6
K2013.1080X020	nerezová ocel	8	20	1,6
K2013.1080X022	nerezová ocel	8	22	1,6
K2013.1080X024	nerezová ocel	8	24	1,6
K2013.1080X028	nerezová ocel	8	28	1,6
K2013.1080X030	nerezová ocel	8	30	1,6
K2013.1080X032	nerezová ocel	8	32	1,6
K2013.1080X036	nerezová ocel	8	36	1,6
K2013.1080X040	nerezová ocel	8	40	1,6
K2013.1080X045	nerezová ocel	8	45	1,6
K2013.1080X050	nerezová ocel	8	50	1,6
K2013.1080X055	nerezová ocel	8	55	1,6
K2013.1080X060	nerezová ocel	8	60	1,6
K2013.1080X070	nerezová ocel	8	70	1,6
K2013.1080X080	nerezová ocel	8	80	1,6
K2013.1080X090	nerezová ocel	8	90	1,6
K2013.1100X010	nerezová ocel	10	10	2
K2013.1100X012	nerezová ocel	10	12	2
K2013.1100X014	nerezová ocel	10	14	2
K2013.1100X016	nerezová ocel	10	16	2
K2013.1100X018	nerezová ocel	10	18	2
K2013.1100X020	nerezová ocel	10	20	2
K2013.1100X024	nerezová ocel	10	24	2
K2013.1100X028	nerezová ocel	10	28	2
K2013.1100X032	nerezová ocel	10	32	2
K2013.1100X036	nerezová ocel	10	36	2
K2013.1100X040	nerezová ocel	10	40	2
K2013.1100X045	nerezová ocel	10	45	2
K2013.1100X050	nerezová ocel	10	50	2
K2013.1100X055	nerezová ocel	10	55	2
K2013.1100X060	nerezová ocel	10	60	2
K2013.1100X070	nerezová ocel	10	70	2
K2013.1100X080	nerezová ocel	10	80	2
K2013.1100X090	nerezová ocel	10	90	2
K2013.1100X100	nerezová ocel	10	100	2
K2013.1120X016	nerezová ocel	12	16	2,5
K2013.1120X018	nerezová ocel	12	18	2,5
K2013.1120X020	nerezová ocel	12	20	2,5
K2013.1120X024	nerezová ocel	12	24	2,5
K2013.1120X030	nerezová ocel	12	30	2,5
K2013.1120X032	nerezová ocel	12	32	2,5
K2013.1120X040	nerezová ocel	12	40	2,5
K2013.1120X045	nerezová ocel	12	45	2,5
K2013.1120X050	nerezová ocel	12	50	2,5
K2013.1120X055	nerezová ocel	12	55	2,5
K2013.1120X060	nerezová ocel	12	60	2,5
K2013.1120X070	nerezová ocel	12	70	2,5
K2013.1120X080	nerezová ocel	12	80	2,5
K2013.1120X090	nerezová ocel	12	90	2,5
K2013.1120X100	nerezová ocel	12	100	2,5
K2013.1160X020	nerezová ocel	16	20	3
K2013.1160X024	nerezová ocel	16	24	3
K2013.1160X028	nerezová ocel	16	28	3
K2013.1160X032	nerezová ocel	16	32	3
K2013.1160X036	nerezová ocel	16	36	3
K2013.1160X040	nerezová ocel	16	40	3

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.1160X045	nerezová ocel	16	45	3
K2013.1160X050	nerezová ocel	16	50	3
K2013.1160X055	nerezová ocel	16	55	3
K2013.1160X060	nerezová ocel	16	60	3
K2013.1160X070	nerezová ocel	16	70	3
K2013.1160X080	nerezová ocel	16	80	3
K2013.1160X090	nerezová ocel	16	90	3
K2013.1160X100	nerezová ocel	16	100	3
K2013.6010X003	nerezová ocel A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	nerezová ocel A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	nerezová ocel A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	nerezová ocel A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	nerezová ocel A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	nerezová ocel A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	nerezová ocel A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	nerezová ocel A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	nerezová ocel A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	nerezová ocel A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	nerezová ocel A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	nerezová ocel A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	nerezová ocel A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	nerezová ocel A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	nerezová ocel A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	nerezová ocel A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	nerezová ocel A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	nerezová ocel A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	nerezová ocel A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	nerezová ocel A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	nerezová ocel A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	nerezová ocel A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	nerezová ocel A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	nerezová ocel A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	nerezová ocel A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	nerezová ocel A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	nerezová ocel A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	nerezová ocel A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	nerezová ocel A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	nerezová ocel A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	nerezová ocel A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	nerezová ocel A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	nerezová ocel A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	nerezová ocel A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	nerezová ocel A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	nerezová ocel A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	nerezová ocel A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	nerezová ocel A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	nerezová ocel A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	nerezová ocel A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	nerezová ocel A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	nerezová ocel A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	nerezová ocel A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	nerezová ocel A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	nerezová ocel A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	nerezová ocel A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	nerezová ocel A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	nerezová ocel A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	nerezová ocel A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	nerezová ocel A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	nerezová ocel A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	nerezová ocel A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	nerezová ocel A4	4	12	0,63

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.6040X014	nerezová ocel A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	nerezová ocel A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	nerezová ocel A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	nerezová ocel A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	nerezová ocel A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	nerezová ocel A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	nerezová ocel A4	4	30	0,63
K2013.6040X032	nerezová ocel A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	nerezová ocel A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	nerezová ocel A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	nerezová ocel A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	nerezová ocel A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	nerezová ocel A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	nerezová ocel A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	nerezová ocel A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	nerezová ocel A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	nerezová ocel A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	nerezová ocel A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	nerezová ocel A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	nerezová ocel A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	nerezová ocel A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	nerezová ocel A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	nerezová ocel A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	nerezová ocel A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	nerezová ocel A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	nerezová ocel A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	nerezová ocel A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	nerezová ocel A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	nerezová ocel A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	nerezová ocel A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	nerezová ocel A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	nerezová ocel A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	nerezová ocel A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	nerezová ocel A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	nerezová ocel A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	nerezová ocel A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	nerezová ocel A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	nerezová ocel A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	nerezová ocel A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	nerezová ocel A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	nerezová ocel A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	nerezová ocel A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	nerezová ocel A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	nerezová ocel A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	nerezová ocel A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	nerezová ocel A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	nerezová ocel A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	nerezová ocel A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	nerezová ocel A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	nerezová ocel A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	nerezová ocel A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	nerezová ocel A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	nerezová ocel A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	nerezová ocel A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	nerezová ocel A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	nerezová ocel A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	nerezová ocel A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	nerezová ocel A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	nerezová ocel A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	nerezová ocel A4	10	12	2
K2013.6100X014	nerezová ocel A4	10	14	2

Válcové kolíky ISO 2338

Přehled zboží

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	L	Z1
K2013.6100X016	nerezová ocel A4	10	16	2
K2013.6100X018	nerezová ocel A4	10	18	2
K2013.6100X020	nerezová ocel A4	10	20	2
K2013.6100X024	nerezová ocel A4	10	24	2
K2013.6100X028	nerezová ocel A4	10	28	2
K2013.6100X030	nerezová ocel A4	10	30	2
K2013.6100X032	nerezová ocel A4	10	32	2
K2013.6100X036	nerezová ocel A4	10	36	2
K2013.6100X040	nerezová ocel A4	10	40	2
K2013.6100X050	nerezová ocel A4	10	50	2
K2013.6100X055	nerezová ocel A4	10	55	2
K2013.6100X060	nerezová ocel A4	10	60	2
K2013.6100X070	nerezová ocel A4	10	70	2
K2013.6100X080	nerezová ocel A4	10	80	2
K2013.6100X090	nerezová ocel A4	10	90	2
K2013.6100X100	nerezová ocel A4	10	100	2
K2013.6120X014	nerezová ocel A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	nerezová ocel A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	nerezová ocel A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	nerezová ocel A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	nerezová ocel A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	nerezová ocel A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	nerezová ocel A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	nerezová ocel A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	nerezová ocel A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	nerezová ocel A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	nerezová ocel A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	nerezová ocel A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	nerezová ocel A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	nerezová ocel A4	16	20	3
K2013.6160X024	nerezová ocel A4	16	24	3
K2013.6160X028	nerezová ocel A4	16	28	3
K2013.6160X032	nerezová ocel A4	16	32	3
K2013.6160X036	nerezová ocel A4	16	36	3
K2013.6160X040	nerezová ocel A4	16	40	3
K2013.6160X045	nerezová ocel A4	16	45	3
K2013.6160X050	nerezová ocel A4	16	50	3
K2013.6160X055	nerezová ocel A4	16	55	3
K2013.6160X060	nerezová ocel A4	16	60	3
K2013.6160X070	nerezová ocel A4	16	70	3
K2013.6160X080	nerezová ocel A4	16	80	3
K2013.6160X090	nerezová ocel A4	16	90	3
K2013.6160X100	nerezová ocel A4	16	100	3