

Očkové / otevřené klíče

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nástrojová ocel.

Upozornění:

Ochranné nástavce byly koncipovány speciálně pro utahování a povolování šroubových spojení s citlivými povrchy. Při použití standardního nářadí se již při prvním utahování leštěných šroubů povrch poškodí takovým způsobem, že vznikají mrtvé prostory a již není možné snadné a efektivní čištění.

Při použití ochranných nástavců je zaručeno utahování a povolování šroubových spojení s vnějším obrysem bez poškození. Měkký hliník nezanechává na citlivém povrchu žádné škrábance ani jiná poškození. Při přiměřeném a odborném použití vykazují ochranné nástavce životnost cca 1000 cyklů výměny.


Kromě toho se pomocí ochranných nástavců spolehlivě zabráňuje riziku vzniku kontaktní koroze na nerezovém šroubovém spojení. Prostřednictvím přesahujících obrysů jsou dokonce vyloučena neúmyslná místa kontaktu mezi klíčem a nerezovým šroubem.

Díky speciálnímu tvaru, resp. pomocí pružného aretačního prvku jsou ochranné nástavce bezpečně zafixovány v příslušném uchycení klíče. Samočinné vypadnutí z uchycení je vyloučeno. Opatřené ochranné nástavce se vyměňují ručně.

Na vyžádání:

Další velikosti.

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Název	SW	A	B	L	D
K1362.10	Prstencový /Otevřený Klíč	10	5	8	154,5	5
K1362.11	Prstencový /Otevřený Klíč	11	5,5	8,4	168,5	5
K1362.13	Prstencový /Otevřený Klíč	13	6,3	10	193	6
K1362.16	Prstencový /Otevřený Klíč	16	7	11,4	230,5	6
K1362.19	Prstencový /Otevřený Klíč	19	8	13,5	268,5	7
K1362.21	Prstencový /Otevřený Klíč	21	8,5	13,7	292	7
K1362.27	Prstencový /Otevřený Klíč	27	10,5	16	380	9

