

Kloubový klíč s ozubem

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Speciální ocel.

Provedení:

Kaleno a popuštěno na brynýrovou barvu.

Upozornění:

Pro matice s drážkou DIN 1804, kruhové matice pro valivá ložiska DIN 981 a pro naše výškově stavitelné prvky K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695/ K2403 / K2404 (k montáži výškově přestavitelných prvků je zapotřebí dvou klíčů s ozubem).

Se zaoblenými hranami pro lepší manipulaci.

Způsob ovládání:

Rovnoměrný chod a optimalizované přednastavení díky přidavné pružné podložce. Možnost ovládání jednou rukou.


Přednosti:

Vyšší točivý moment díky delší hřídeli.

Prodloužený kloubový hák zajišťuje úplné obtočení a bezpečnou manipulaci.

Zesílený nýt umožňuje přenos vyšších sil.

Výkresy



Přehled zboží

Kloubový klíč s ozubem

Objednací číslo	D min.	D max.	H	L	pro hřídelovou matici s drážkou DIN 1804	pro pojistnou matici valivého ložiska DIN 981	T	T1
K2400.020035	20	35	27	165	M08 - M18	M12 - M20	4	10,5
K2400.035060	35	60	41	210	M30 - M38	M24 - M40	5	12,5
K2400.060090	60	90	57	280	M40 - M60	M42 - M65	6	14,5

