

Pokrętła radełkowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Termoplast czarnoszary.

Tuleja ze stali.

Wersja:

Tulejka pasywowana na niebiesko.

Wskazówka:

Dostępne w wersji bez skali, z kreską podziałową lub też ze skalą o 20 działkach i 10 cyfrach.

Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.

Na zapytanie:

Skalowanie specjalne.

Wskazówka dotycząca planu:


Forma A: bez skalowania

Forma B: z oznaczeniem kreskowym

Forma C: ze skalowaniem standardowym

1) Trzpień gwintowany do mocowania

Rysunki



Przegląd artykułów

Pokrętła radełkowane

Nr Zamówienia	Forma	Kolor pokrywy	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.1105	A	ciemnoszary RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11051	A	pomarańczowy RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11052	A	zielony sygnałowy RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11053	A	niebieski RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11055	A	jasnoszary RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

Pokrętła radełkowane

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Kolor pokrywy	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.11056	A	czerwony RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11057	A	żółty RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.1206	A	ciemnoszary RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12061	A	pomarańczowy RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12062	A	zielony sygnałowy RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12063	A	niebieski RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12065	A	jasnoszary RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12066	A	czerwony RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12067	A	żółty RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.1308	A	ciemnoszary RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13081	A	pomarańczowy RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13082	A	zielony sygnałowy RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13083	A	niebieski RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13085	A	jasnoszary RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13086	A	czerwony RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13087	A	żółty RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.3105	C	ciemnoszary RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31051	C	pomarańczowy RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31052	C	zielony sygnałowy RAL 6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31053	C	niebieski RAL 5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31055	C	jasnoszary RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31056	C	czerwony RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31057	C	żółty RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.3206	C	ciemnoszary RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32061	C	pomarańczowy RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32062	C	zielony sygnałowy RAL 6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32063	C	niebieski RAL 5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32065	C	jasnoszary RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32066	C	czerwony RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32067	C	żółty RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.3308	C	ciemnoszary RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	C	pomarańczowy RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	C	zielony sygnałowy RAL 6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	C	niebieski RAL 5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	C	jasnoszary RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	C	czerwony RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	C	żółty RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14