

Olejowskazy aluminiowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa z aluminium.

Reflektor z aluminium lub białego tworzywa sztucznego.

Szybka z poliamidu.

Wersja:

Szybka przezroczysta,

o odporności termicznej na olej do 100°C,

na wodę do 70°C.

Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.


Wskazówka:

Wersje G3/8 i M18x1,5 mają reflektor z białego tworzywa sztucznego.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Uszczelka płaska

Rysunki



Przegląd artykułów

Olejowskazy aluminiowe

Nr Zamówienia	D	D1	D2	L	L1	SW	Maks. moment dokręcania Nm	Maks. obciążenie ściskające bar
K0448.20014	20	G1/4	11	8	8	17	4	10
K0448.24038	24,1	G3/8	12,7	9,5	9	22	10	10
K0448.29012	29,7	G1/2	15	10	9	27	15	10
K0448.36034	35,2	G3/4	21,9	10	11	32	22	10
K0448.42100	44,1	G1	25,1	11	11	40	-	10
K0448.52114	55	G1 1/4	34	13,5	12	50	-	10
K0448.241815	24,5	M18X1,5	13	10	9	22	12	10
K0448.292215	29,5	M22X1,5	16	10	9	27	15	10

