

Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:


Termoplast czarnoszary.

Tuleja ze stali 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.

Rysunki



Przegląd artykułów

Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor pokrywy	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0251.04	stal	ciemnoszary RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.041	stal	pomarańczowy RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.042	stal	zielony sygnałowy RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.043	stal	niebieski RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.045	stal	jasnoszary RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.046	stal	czerwony RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.047	stal	żółty RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.05	stal	ciemnoszary RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10

Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor pokrywy	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0251.051	stal	pomarańczowy RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.052	stal	zielony sygnałowy RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.053	stal	niebieski RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.055	stal	jasnoszary RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.056	stal	czerwony RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.057	stal	żółty RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.06	stal	ciemnoszary RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.061	stal	pomarańczowy RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.062	stal	zielony sygnałowy RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.063	stal	niebieski RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.065	stal	jasnoszary RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.066	stal	czerwony RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.067	stal	żółty RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.08	stal	ciemnoszary RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.081	stal	pomarańczowy RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.082	stal	zielony sygnałowy RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.083	stal	niebieski RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.085	stal	jasnoszary RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.086	stal	czerwony RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.087	stal	żółty RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.004	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0041	stal nierdzewna	pomarańczowy RAL 2004	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0042	stal nierdzewna	zielony sygnałowy RAL 6032	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0043	stal nierdzewna	niebieski RAL 5017	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0045	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0046	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.0047	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	M4	21	12	19	21	10	10
K0251.005	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0051	stal nierdzewna	pomarańczowy RAL 2004	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0052	stal nierdzewna	zielony sygnałowy RAL 6032	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0053	stal nierdzewna	niebieski RAL 5017	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0055	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0056	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.0057	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	M5	21	12	19	21	10	10
K0251.006	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.0061	stal nierdzewna	pomarańczowy RAL 2004	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.0062	stal nierdzewna	zielony sygnałowy RAL 6032	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.0063	stal nierdzewna	niebieski RAL 5017	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.0065	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.0066	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.0067	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	M6	25	14	23	25	12	10
K0251.008	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.0081	stal nierdzewna	pomarańczowy RAL 2004	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.0082	stal nierdzewna	zielony sygnałowy RAL 6032	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.0083	stal nierdzewna	niebieski RAL 5017	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.0085	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.0086	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	M8	33	18	31	33	15	14
K0251.0087	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	M8	33	18	31	33	15	14