

Pokrętła radełkowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Uchwyt z termoplastu, ciemnoszary.

Tuleja z mosiądzu lub stali nierdzewnej 1.4305.

Trzpień gwintowany ze stali 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:


Stal pasywowana na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Na zapytanie:

Inne kolory.

Rysunki



Przegląd artykułów

Pokrętła radełkowe

Nr Zamówienia	Rodzaj gwintu	Materiał komponentów	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0110.003	gwint wewnętrzny	mosiądz	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
K0110.004	gwint wewnętrzny	mosiądz	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
K0110.005	gwint wewnętrzny	mosiądz	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
K0110.0003	gwint wewnętrzny	stal nierdzewna	M3	15	11	13	11,5	4,3	4,5	-
K0110.0004	gwint wewnętrzny	stal nierdzewna	M4	15	11	13	11,5	4,3	6	-
K0110.0005	gwint wewnętrzny	stal nierdzewna	M5	15	11	13	11,5	4,3	6	-
K0110.003X8	gwint zewnętrzny	stal	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
K0110.003X10	gwint zewnętrzny	stal	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.003X12	gwint zewnętrzny	stal	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12

Pokrętła radełkowane

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rodzaj gwintu	Materiał komponentów	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0110.003X15	gwint zewnętrzny	stal	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.004X8	gwint zewnętrzny	stal	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
K0110.004X10	gwint zewnętrzny	stal	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.004X12	gwint zewnętrzny	stal	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
K0110.004X15	gwint zewnętrzny	stal	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.005X10	gwint zewnętrzny	stal	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.005X12	gwint zewnętrzny	stal	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
K0110.005X15	gwint zewnętrzny	stal	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.005X20	gwint zewnętrzny	stal	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
K0110.006X10	gwint zewnętrzny	stal	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.006X15	gwint zewnętrzny	stal	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.006X20	gwint zewnętrzny	stal	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20
K0110.006X25	gwint zewnętrzny	stal	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25
K0110.0003X8	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	8
K0110.0003X10	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.0003X12	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	12
K0110.0003X15	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M3	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.0004X8	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	8
K0110.0004X10	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.0004X12	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	12
K0110.0004X15	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M4	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.0005X10	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.0005X12	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	12
K0110.0005X15	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.0005X20	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M5	15	11	13	11,5	4,3	-	20
K0110.0006X10	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	10
K0110.0006X15	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	15
K0110.0006X20	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	20
K0110.0006X25	gwint zewnętrzny	stal nierdzewna	M6	15	11	13	11,5	4,3	-	25