

## Uchwyty pałkowe aluminiowe okrągłe

Opis artykułu/ilustracje produktu

**19"**



### Opis

**Materiał:**

Aluminium.

**Wersja:**

Naturalny lub czarny anodowy.

**Wskazówka do zamówienia:**

Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.

**Montaż:**

Od tyłu.

**Wyposażenie:**


Podkładki zamykające K0201.

## Uchwyty pałkowe aluminiowe okrągłe

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Rysunki



### Przegląd artykułów

#### Uchwyty pałkowe aluminiowe okrągłe

| Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A   | B  | D  | H  | L   | T  | Nośność N | Nr Zamówienia podkładek |
|---------------|---------------|-----|----|----|----|-----|----|-----------|-------------------------|
| K0201.032041  | czarny        | 32  | 8  | M4 | 32 | 40  | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.055041  | czarny        | 55  | 8  | M4 | 32 | 63  | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.064041  | czarny        | 64  | 8  | M4 | 32 | 72  | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.076041  | czarny        | 76  | 8  | M4 | 32 | 84  | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.088041  | czarny        | 88  | 8  | M4 | 32 | 96  | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.096041  | czarny        | 96  | 8  | M4 | 32 | 104 | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.098041  | czarny        | 98  | 8  | M4 | 32 | 106 | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.100041  | czarny        | 100 | 8  | M4 | 32 | 108 | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.102041  | czarny        | 102 | 8  | M4 | 32 | 110 | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.120041  | czarny        | 120 | 8  | M4 | 32 | 128 | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.136041  | czarny        | 136 | 8  | M4 | 32 | 144 | 10 | 500       | K0201.4                 |
| K0201.055051  | czarny        | 55  | 10 | M5 | 40 | 65  | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.064051  | czarny        | 64  | 10 | M5 | 40 | 74  | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.076051  | czarny        | 76  | 10 | M5 | 40 | 86  | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.088051  | czarny        | 88  | 10 | M5 | 40 | 98  | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.096051  | czarny        | 96  | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.098051  | czarny        | 98  | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.100051  | czarny        | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.102051  | czarny        | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.120051  | czarny        | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.136051  | czarny        | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.140051  | czarny        | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.160051  | czarny        | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500       | K0201.1                 |

# Uchwyty pałkowe aluminiowe okrągłe

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A   | B  | D   | H  | L   | T  | Nośność N | Nr Zamówienia podkładek |
|---------------|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----------|-------------------------|
| K0201.180051  | czarny        | 180 | 10 | M5  | 40 | 190 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.200051  | czarny        | 200 | 10 | M5  | 40 | 210 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.235051  | czarny        | 235 | 10 | M5  | 40 | 245 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.250051  | czarny        | 250 | 10 | M5  | 40 | 260 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.300051  | czarny        | 300 | 10 | M5  | 40 | 310 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.350051  | czarny        | 350 | 10 | M5  | 40 | 360 | 10 | 500       | K0201.1                 |
| K0201.120061  | czarny        | 120 | 12 | M6  | 42 | 132 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.136061  | czarny        | 136 | 12 | M6  | 42 | 148 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.140061  | czarny        | 140 | 12 | M6  | 42 | 152 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.160061  | czarny        | 160 | 12 | M6  | 42 | 172 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.180061  | czarny        | 180 | 12 | M6  | 42 | 192 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.200061  | czarny        | 200 | 12 | M6  | 42 | 212 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.235061  | czarny        | 235 | 12 | M6  | 42 | 247 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.250061  | czarny        | 250 | 12 | M6  | 42 | 262 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.300061  | czarny        | 300 | 12 | M6  | 42 | 312 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.350061  | czarny        | 350 | 12 | M6  | 42 | 362 | 12 | 500       | K0201.6                 |
| K0201.140081  | czarny        | 140 | 16 | M8  | 58 | 156 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.160081  | czarny        | 160 | 16 | M8  | 58 | 176 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.180081  | czarny        | 180 | 16 | M8  | 58 | 196 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.200081  | czarny        | 200 | 16 | M8  | 58 | 216 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.235081  | czarny        | 235 | 16 | M8  | 58 | 251 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.250081  | czarny        | 250 | 16 | M8  | 58 | 266 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.300081  | czarny        | 300 | 16 | M8  | 58 | 316 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.350081  | czarny        | 350 | 16 | M8  | 58 | 366 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.200101  | czarny        | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.235101  | czarny        | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.250101  | czarny        | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.300101  | czarny        | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.350101  | czarny        | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.032043  | naturalny     | 32  | 8  | M4  | 32 | 40  | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.055043  | naturalny     | 55  | 8  | M4  | 32 | 63  | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.064043  | naturalny     | 64  | 8  | M4  | 32 | 72  | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.076043  | naturalny     | 76  | 8  | M4  | 32 | 84  | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.088043  | naturalny     | 88  | 8  | M4  | 32 | 96  | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.096043  | naturalny     | 96  | 8  | M4  | 32 | 104 | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.098043  | naturalny     | 98  | 8  | M4  | 32 | 106 | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.100043  | naturalny     | 100 | 8  | M4  | 32 | 108 | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.102043  | naturalny     | 102 | 8  | M4  | 32 | 110 | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.120043  | naturalny     | 120 | 8  | M4  | 32 | 128 | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.136043  | naturalny     | 136 | 8  | M4  | 32 | 144 | 10 | 500       | K0201.5                 |
| K0201.055053  | naturalny     | 55  | 10 | M5  | 40 | 65  | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.064053  | naturalny     | 64  | 10 | M5  | 40 | 74  | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.076053  | naturalny     | 76  | 10 | M5  | 40 | 86  | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.088053  | naturalny     | 88  | 10 | M5  | 40 | 98  | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.096053  | naturalny     | 96  | 10 | M5  | 40 | 106 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.098053  | naturalny     | 98  | 10 | M5  | 40 | 108 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.100053  | naturalny     | 100 | 10 | M5  | 40 | 110 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.102053  | naturalny     | 102 | 10 | M5  | 40 | 112 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.120053  | naturalny     | 120 | 10 | M5  | 40 | 130 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.136053  | naturalny     | 136 | 10 | M5  | 40 | 146 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.140053  | naturalny     | 140 | 10 | M5  | 40 | 150 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.160053  | naturalny     | 160 | 10 | M5  | 40 | 170 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.180053  | naturalny     | 180 | 10 | M5  | 40 | 190 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.200053  | naturalny     | 200 | 10 | M5  | 40 | 210 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.235053  | naturalny     | 235 | 10 | M5  | 40 | 245 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.250053  | naturalny     | 250 | 10 | M5  | 40 | 260 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.300053  | naturalny     | 300 | 10 | M5  | 40 | 310 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.350053  | naturalny     | 350 | 10 | M5  | 40 | 360 | 10 | 500       | K0201.3                 |
| K0201.120063  | naturalny     | 120 | 12 | M6  | 42 | 132 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.136063  | naturalny     | 136 | 12 | M6  | 42 | 148 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.140063  | naturalny     | 140 | 12 | M6  | 42 | 152 | 12 | 500       | K0201.7                 |

## Uchwyty pałkowe aluminiowe okrągłe

### Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A   | B  | D   | H  | L   | T  | Nośność N | Nr Zamówienia podkładek |
|---------------|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----------|-------------------------|
| K0201.160063  | naturalny     | 160 | 12 | M6  | 42 | 172 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.180063  | naturalny     | 180 | 12 | M6  | 42 | 192 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.200063  | naturalny     | 200 | 12 | M6  | 42 | 212 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.235063  | naturalny     | 235 | 12 | M6  | 42 | 247 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.250063  | naturalny     | 250 | 12 | M6  | 42 | 262 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.300063  | naturalny     | 300 | 12 | M6  | 42 | 312 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.350063  | naturalny     | 350 | 12 | M6  | 42 | 362 | 12 | 500       | K0201.7                 |
| K0201.140083  | naturalny     | 140 | 16 | M8  | 58 | 156 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.160083  | naturalny     | 160 | 16 | M8  | 58 | 176 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.180083  | naturalny     | 180 | 16 | M8  | 58 | 196 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.200083  | naturalny     | 200 | 16 | M8  | 58 | 216 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.235083  | naturalny     | 235 | 16 | M8  | 58 | 251 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.250083  | naturalny     | 250 | 16 | M8  | 58 | 266 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.300083  | naturalny     | 300 | 16 | M8  | 58 | 316 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.350083  | naturalny     | 350 | 16 | M8  | 58 | 366 | 12 | 500       | -                       |
| K0201.200103  | naturalny     | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.235103  | naturalny     | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.250103  | naturalny     | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.300103  | naturalny     | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500       | -                       |
| K0201.350103  | naturalny     | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500       | -                       |