

Żerdzie uchwyty, forma E

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.


Ramię ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.

Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja	Powierzchnia korpusu	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.608X35	stal	oksydowane	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	stal	oksydowane	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	stal	oksydowane	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	stal	oksydowane	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	stal	oksydowane	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	stal	oksydowane	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	stal	oksydowane	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	stal	oksydowane	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	stal	oksydowane	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	stal	oksydowane	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	stal	oksydowane	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	stal	oksydowane	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	stal	oksydowane	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	stal	oksydowane	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	stal	oksydowane	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.2608X35	stal	pasywowane na niebiesko	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.2608X50	stal	pasywowane na niebiesko	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.2608X65	stal	pasywowane na niebiesko	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.2610X50	stal	pasywowane na niebiesko	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.2610X65	stal	pasywowane na niebiesko	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.2610X80	stal	pasywowane na niebiesko	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.2610X100	stal	pasywowane na niebiesko	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.2612X65	stal	pasywowane na niebiesko	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.2612X80	stal	pasywowane na niebiesko	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.2612X100	stal	pasywowane na niebiesko	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.2612X125	stal	pasywowane na niebiesko	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.2614X80	stal	pasywowane na niebiesko	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.2614X100	stal	pasywowane na niebiesko	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.2614X125	stal	pasywowane na niebiesko	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.2614X160	stal	pasywowane na niebiesko	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	stal nierdzewna	z połyskiem	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	stal nierdzewna	z połyskiem	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	stal nierdzewna	z połyskiem	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	stal nierdzewna	z połyskiem	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	stal nierdzewna	z połyskiem	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	stal nierdzewna	z połyskiem	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	stal nierdzewna	z połyskiem	E	10	M8	23	100	13	61

Żerdzie uchwytu, forma E

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja	Powierzchnia korpusu	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.1612X65	stal nierdzewna	z połyskiem	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	stal nierdzewna	z połyskiem	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	stal nierdzewna	z połyskiem	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	stal nierdzewna	z połyskiem	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	stal nierdzewna	z połyskiem	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	stal nierdzewna	z połyskiem	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	stal nierdzewna	z połyskiem	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	stal nierdzewna	z połyskiem	E	14	M12	29	160	16	71