

Nakrętki kwadratowe DIN 557

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.

Wersja:

Stal klasa twardości 11H, niepowlekana (czarna) lub ocynkowana.

Stal nierdzewna A2, niepowlekana.


Stal nierdzewna A4, niepowlekana.

Wskazówka:

Nakrętka kwadratowa wg DIN 557 klasa produktu C.

Nakrętki kwadratowe są wielokrotnie stosowane jako nakrętki wkładane w częściach odlewanych natryskowo lub są wsuwane w profile obudowy (alumiiniowa profilowana prasa do wyciskania), aby użyć je jako nakrętki do rowków teowych do przykręcania innych elementów. Nakrętki kwadratowe tworzą również podstawę dla nakrętek koszykowych. Nakrętki kwadratowe zapewniają lepsze zabezpieczenie przed przekręcaniem w porównaniu do tradycyjnych nakrętek sześciokątnych.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nakrętki kwadratowe DIN 557

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	D	H	SW
K2314.05	stal	z połyskiem (czarny)	M5	4	8
K2314.06	stal	z połyskiem (czarny)	M6	5	10
K2314.08	stal	z połyskiem (czarny)	M8	6,5	13
K2314.10	stal	z połyskiem (czarny)	M10	8	17
K2314.12	stal	z połyskiem (czarny)	M12	10	19
K2314.16	stal	z połyskiem (czarny)	M16	13	24
K2314.205	stal	ocynkowany galwanicznie	M5	4	8
K2314.206	stal	ocynkowany galwanicznie	M6	5	10
K2314.208	stal	ocynkowany galwanicznie	M8	6,5	13

Nakrętki kwadratowe DIN 557

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	D	H	SW
K2314.210	stal	ocynkowany galwanicznie	M10	8	17
K2314.212	stal	ocynkowany galwanicznie	M12	10	19
K2314.216	stal	ocynkowany galwanicznie	M16	13	24
K2314.105	stal nierdzewna A2	z połyskiem	M5	4	8
K2314.106	stal nierdzewna A2	z połyskiem	M6	5	10
K2314.108	stal nierdzewna A2	z połyskiem	M8	6,5	13
K2314.110	stal nierdzewna A2	z połyskiem	M10	8	17
K2314.112	stal nierdzewna A2	z połyskiem	M12	10	19
K2314.116	stal nierdzewna A2	z połyskiem	M16	13	24
K2314.605	stal nierdzewna A4	z połyskiem	M5	4	8
K2314.606	stal nierdzewna A4	z połyskiem	M6	5	10
K2314.608	stal nierdzewna A4	z połyskiem	M8	6,5	13
K2314.610	stal nierdzewna A4	z połyskiem	M10	8	17
K2314.612	stal nierdzewna A4	z połyskiem	M12	10	19
K2314.616	stal nierdzewna A4	z połyskiem	M16	13	24