

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31, черный.

Втулка из стали, никелированная или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Ручка вращающаяся, стальные части никелированные или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Исполнение:

Отполированный до блеска.

Указание:

Маховик поставляется с несмонтированной ручкой.

По запросу:


Другие калибровые отверстия.

Указание на чертеже:

Форма D: просверленная

Форма E: с калиброванным отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал, стальные детали	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4
K0164.1100X10	E	С посадочным отверстием	сталь	100	10H8	22	20	79	M6	29	-	9	8	29,5	19	39	54,7

