

Шарниры из листовой или нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.


Указание:

Шарниры в накатанном исполнении.

Штифты скреплены заклепками.

Резьбовые отверстия с зенковкой.

Чертежи



Шарниры из листовой или нержавеющей стали

Обзор изделий

Шарниры из листовой или нержавеющей стали

Номер заказа	материал	Форма	A1	A2	A3	A4	A	B	B2	B3	D	S
K1082.04201212	Сталь	A	8,5	8,5	-	-	40	40	25	7,5	4	1
K1082.04301515	Сталь	B	15	15	8	8	60	60	22,5	7,5	4,5	1,5
K1082.104201212	нержавеющая сталь A2	A	8,5	8,5	-	-	40	40	25	7,5	4	1
K1082.104251414	нержавеющая сталь A2	B	11	11	8	8	50	50	18	7	4,5	1,25
K1082.104301515	нержавеющая сталь A2	B	15	15	8	8	60	60	22,5	7,5	4,5	1,5
K1082.105401515	нержавеющая сталь A2	B	25,3	25,3	12	12	80	80	30	10	5,2	1,5