


Т-образные пазовые сухари сталь или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Сталь закаленная или нержавеющая сталь 1.4305.

Указание:

С помощью этих заготовок могут экономически выгодно изготавливаться гайки с резьбой редких размеров.

Чертежи



Обзор изделий

Т-образные пазовые сухари сталь или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	Ширина паза	B	B1	H	H1	L
K0378.06	Закаленная сталь	6	10	5,6	8	4	10
K0378.08	Закаленная сталь	8	13	7,6	10	6	13
K0378.10	Закаленная сталь	10	15	9,6	12	6	15
K0378.12	Закаленная сталь	12	18	11,5	14	7	18
K0378.14	Закаленная сталь	14	22	13,5	16	8	22
K0378.16	Закаленная сталь	16	25	15,6	18	9	25
K0378.18	Закаленная сталь	18	28	17,5	20	10	28
K0378.20	Закаленная сталь	20	32	19,6	24	12	32
K0378.22	Закаленная сталь	22	35	21,6	28	14	35
K0378.24	Закаленная сталь	24	40	23,6	32	16	40
K0378.28	Закаленная сталь	28	44	27,6	36	18	44
K0378.36	Закаленная сталь	36	54	35,5	44	22	54
K0378.42	Закаленная сталь	42	65	41,6	52	26	65
K0378.808	нержавеющая сталь	8	13	7,6	10	6	13
K0378.810	нержавеющая сталь	10	15	9,6	12	6	15
K0378.812	нержавеющая сталь	12	18	11,5	14	7	18
K0378.814	нержавеющая сталь	14	22	13,5	16	8	22