

Призматическая шпонка по DIN 6885 A

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Сталь 1.1192 или нержавеющая сталь 1.4571.


Исполнение:

Без покрытия.

Примеры использования:



Чертежи



Обзор изделий

Подходящие по DIN 6885 A

Номер заказа	Материал основы	B	H	L = Длина
K0696.03X8	Сталь	3	3	8
K0696.03X10	Сталь	3	3	10
K0696.03X12	Сталь	3	3	12
K0696.03X14	Сталь	3	3	14
K0696.03X16	Сталь	3	3	16
K0696.03X18	Сталь	3	3	18
K0696.03X20	Сталь	3	3	20
K0696.03X22	Сталь	3	3	22
K0696.03X25	Сталь	3	3	25
K0696.03X28	Сталь	3	3	28

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	B	H	L = Длина
K0696.04X8	Сталь	4	4	8
K0696.04X10	Сталь	4	4	10
K0696.04X12	Сталь	4	4	12
K0696.04X14	Сталь	4	4	14
K0696.04X16	Сталь	4	4	16
K0696.04X18	Сталь	4	4	18
K0696.04X20	Сталь	4	4	20
K0696.04X22	Сталь	4	4	22
K0696.04X25	Сталь	4	4	25
K0696.04X28	Сталь	4	4	28
K0696.05X12	Сталь	5	5	12
K0696.05X14	Сталь	5	5	14
K0696.05X16	Сталь	5	5	16
K0696.05X18	Сталь	5	5	18
K0696.05X20	Сталь	5	5	20
K0696.05X22	Сталь	5	5	22
K0696.05X25	Сталь	5	5	25
K0696.05X28	Сталь	5	5	28
K0696.05X32	Сталь	5	5	32
K0696.05X36	Сталь	5	5	36
K0696.05X40	Сталь	5	5	40
K0696.06X12	Сталь	6	6	12
K0696.06X14	Сталь	6	6	14
K0696.06X16	Сталь	6	6	16
K0696.06X18	Сталь	6	6	18
K0696.06X20	Сталь	6	6	20
K0696.06X22	Сталь	6	6	22
K0696.06X25	Сталь	6	6	25
K0696.06X28	Сталь	6	6	28
K0696.06X32	Сталь	6	6	32
K0696.06X36	Сталь	6	6	36
K0696.06X40	Сталь	6	6	40
K0696.06X45	Сталь	6	6	45
K0696.08X14	Сталь	8	7	14
K0696.08X16	Сталь	8	7	16
K0696.08X18	Сталь	8	7	18
K0696.08X20	Сталь	8	7	20
K0696.08X22	Сталь	8	7	22
K0696.08X25	Сталь	8	7	25
K0696.08X28	Сталь	8	7	28
K0696.08X32	Сталь	8	7	32
K0696.08X36	Сталь	8	7	36
K0696.08X40	Сталь	8	7	40
K0696.08X45	Сталь	8	7	45
K0696.08X50	Сталь	8	7	50
K0696.08X70	Сталь	8	7	70
K0696.10X22	Сталь	10	8	22
K0696.10X25	Сталь	10	8	25
K0696.10X28	Сталь	10	8	28
K0696.10X32	Сталь	10	8	32
K0696.10X36	Сталь	10	8	36
K0696.10X40	Сталь	10	8	40
K0696.10X45	Сталь	10	8	45
K0696.10X50	Сталь	10	8	50
K0696.10X56	Сталь	10	8	56
K0696.10X70	Сталь	10	8	70
K0696.10X80	Сталь	10	8	80
K0696.12X25	Сталь	12	8	25
K0696.12X28	Сталь	12	8	28
K0696.12X32	Сталь	12	8	32
K0696.12X36	Сталь	12	8	36
K0696.12X40	Сталь	12	8	40

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	B	H	L = Длина
K0696.12X45	Сталь	12	8	45
K0696.12X50	Сталь	12	8	50
K0696.12X56	Сталь	12	8	56
K0696.12X70	Сталь	12	8	70
K0696.12X80	Сталь	12	8	80
K0696.14X25	Сталь	14	9	25
K0696.14X28	Сталь	14	9	28
K0696.14X32	Сталь	14	9	32
K0696.14X36	Сталь	14	9	36
K0696.14X40	Сталь	14	9	40
K0696.14X45	Сталь	14	9	45
K0696.14X50	Сталь	14	9	50
K0696.14X56	Сталь	14	9	56
K0696.14X70	Сталь	14	9	70
K0696.14X80	Сталь	14	9	80
K0696.16X50	Сталь	16	10	50
K0696.16X56	Сталь	16	10	56
K0696.16X63	Сталь	16	10	63
K0696.16X70	Сталь	16	10	70
K0696.16X80	Сталь	16	10	80
K0696.16X90	Сталь	16	10	90
K0696.16X100	Сталь	16	10	100
K0696.103X10	нержавеющая сталь	3	3	10
K0696.103X12	нержавеющая сталь	3	3	12
K0696.103X16	нержавеющая сталь	3	3	16
K0696.103X20	нержавеющая сталь	3	3	20
K0696.104X10	нержавеющая сталь	4	4	10
K0696.104X12	нержавеющая сталь	4	4	12
K0696.104X14	нержавеющая сталь	4	4	14
K0696.104X16	нержавеющая сталь	4	4	16
K0696.104X18	нержавеющая сталь	4	4	18
K0696.104X20	нержавеющая сталь	4	4	20
K0696.104X22	нержавеющая сталь	4	4	22
K0696.105X12	нержавеющая сталь	5	5	12
K0696.105X14	нержавеющая сталь	5	5	14
K0696.105X16	нержавеющая сталь	5	5	16
K0696.105X18	нержавеющая сталь	5	5	18
K0696.105X20	нержавеющая сталь	5	5	20
K0696.105X22	нержавеющая сталь	5	5	22
K0696.105X25	нержавеющая сталь	5	5	25
K0696.105X28	нержавеющая сталь	5	5	28
K0696.105X36	нержавеющая сталь	5	5	36
K0696.105X40	нержавеющая сталь	5	5	40
K0696.106X12	нержавеющая сталь	6	6	12
K0696.106X14	нержавеющая сталь	6	6	14
K0696.106X16	нержавеющая сталь	6	6	16
K0696.106X18	нержавеющая сталь	6	6	18
K0696.106X20	нержавеющая сталь	6	6	20
K0696.106X22	нержавеющая сталь	6	6	22
K0696.106X25	нержавеющая сталь	6	6	25
K0696.106X28	нержавеющая сталь	6	6	28
K0696.106X32	нержавеющая сталь	6	6	32
K0696.106X36	нержавеющая сталь	6	6	36
K0696.106X40	нержавеющая сталь	6	6	40
K0696.108X16	нержавеющая сталь	8	7	16
K0696.108X18	нержавеющая сталь	8	7	18
K0696.108X20	нержавеющая сталь	8	7	20
K0696.108X22	нержавеющая сталь	8	7	22
K0696.108X25	нержавеющая сталь	8	7	25
K0696.108X28	нержавеющая сталь	8	7	28
K0696.108X32	нержавеющая сталь	8	7	32
K0696.108X36	нержавеющая сталь	8	7	36

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	B	H	L = Длина
K0696.108X40	нержавеющая сталь	8	7	40
K0696.108X45	нержавеющая сталь	8	7	45
K0696.108X50	нержавеющая сталь	8	7	50
K0696.108X70	нержавеющая сталь	8	7	70
K0696.110X22	нержавеющая сталь	10	8	22
K0696.110X25	нержавеющая сталь	10	8	25
K0696.110X28	нержавеющая сталь	10	8	28
K0696.110X32	нержавеющая сталь	10	8	32
K0696.110X36	нержавеющая сталь	10	8	36
K0696.110X40	нержавеющая сталь	10	8	40
K0696.110X45	нержавеющая сталь	10	8	45
K0696.110X50	нержавеющая сталь	10	8	50
K0696.110X56	нержавеющая сталь	10	8	56
K0696.110X70	нержавеющая сталь	10	8	70
K0696.110X80	нержавеющая сталь	10	8	80
K0696.112X28	нержавеющая сталь	12	8	28
K0696.112X32	нержавеющая сталь	12	8	32
K0696.112X36	нержавеющая сталь	12	8	36
K0696.112X40	нержавеющая сталь	12	8	40
K0696.112X45	нержавеющая сталь	12	8	45
K0696.112X50	нержавеющая сталь	12	8	50
K0696.112X56	нержавеющая сталь	12	8	56
K0696.112X70	нержавеющая сталь	12	8	70
K0696.112X80	нержавеющая сталь	12	8	80
K0696.114X32	нержавеющая сталь	14	9	32
K0696.114X40	нержавеющая сталь	14	9	40
K0696.114X45	нержавеющая сталь	14	9	45
K0696.114X50	нержавеющая сталь	14	9	50
K0696.114X56	нержавеющая сталь	14	9	56
K0696.114X70	нержавеющая сталь	14	9	70
K0696.114X80	нержавеющая сталь	14	9	80
K0696.116X50	нержавеющая сталь	16	10	50
K0696.116X63	нержавеющая сталь	16	10	63
K0696.116X70	нержавеющая сталь	16	10	70
K0696.116X80	нержавеющая сталь	16	10	80
K0696.116X90	нержавеющая сталь	16	10	90
K0696.116X100	нержавеющая сталь	16	10	100