

Рукоятки крестообразные подобные DIN 6335, стальные части нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Дуропласт PF31, черный.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4301.

#### Исполнение:


отполированный до блеска, черный.

#### Указание на чертеже:

Форма К: резьбовая втулка

Форма L: наружная резьба

Чертежи



Обзор изделий

Рукоятки крестообразные, стальные части – нержавеющая сталь, форма К

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D8	H	H3	L	T
K1017.22505	K	нержавеющая сталь	M5	25	12	16	8	-	9,5
K1017.23206	K	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	-	12
K1017.24008	K	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	-	14
K1017.25010	K	нержавеющая сталь	M10	50	22	32	20	-	18
K1017.26312	K	нержавеющая сталь	M12	63	26	40	25	-	22
K1017.52505X15	L	нержавеющая сталь	M5	25	12	16	8	15	-
K1017.52505X20	L	нержавеющая сталь	M5	25	12	16	8	20	-
K1017.53206X15	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	15	-
K1017.53206X20	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	20	-

**Рукоятки крестообразные подобные DIN 6335, стальные части нержавеющей сталь**
**Обзор изделий**

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D8	H	H3	L	T
K1017.53206X25	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	25	-
K1017.53206X30	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	30	-
K1017.53206X40	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	40	-
K1017.53206X50	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	50	-
K1017.54008X20	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	20	-
K1017.54008X25	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	25	-
K1017.54008X30	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	30	-
K1017.54008X40	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	40	-
K1017.54008X50	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	50	-

**Рукоятки крестообразные, стальные части – нержавеющая сталь, форма L**

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D8	H	H3	L
K1017.52505X15	L	нержавеющая сталь	M5	25	12	16	8	15
K1017.52505X20	L	нержавеющая сталь	M5	25	12	16	8	20
K1017.53206X15	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	15
K1017.53206X20	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	20
K1017.53206X25	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	25
K1017.53206X30	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	30
K1017.53206X40	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	40
K1017.53206X50	L	нержавеющая сталь	M6	32	14	20	10	50
K1017.54008X20	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	20
K1017.54008X25	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	25
K1017.54008X30	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	30
K1017.54008X40	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	40
K1017.54008X50	L	нержавеющая сталь	M8	40	18	25	13	50