

Упоры, регулируемые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, установочный винт, улучшенная сталь.


Исполнение:

Корпус, вороненый.


Установочный винт, улучшенная сталь, вороненый.

Указание:

Регулируемые упоры имеют три резьбовых отверстия для установочных винтов.



Чертежи



Обзор изделий

Упоры, регулируемые

Номер заказа	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
							Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912			
K0813.08032	M8	32	25	20	40	21	M8	7	24,3	50
K0813.12050	M12	50	40	32	60	36	M12	12	41,6	100
K0813.16063	M16	63	50	40	80	46	M16	16	53,1	100

