



**Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

Основная часть из вороненой стали.

Опорный болт закаленный и вороненый.



Подпорные элементы, регулируемые

Обзор изделий

Подпорные элементы, регулируемые

Номер заказа	A	B	D	E	F	G	H	K	L	F, H	Ход S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл. Н
K0920.08023	15	6	5	18	16	13	M8	20	13,2	200	3	1,5	3
K0920.10028	19	8	6	22	20	17	M10	25	16,3	300	4	1,8	3
K0920.12031	22	10	6	25	24	19	M12	28	22,3	400	4	1,8	3