K1714

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Направляющие из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение:
Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.

Указание для заказа:
Продается попарно.

Указание:
Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в открытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Диапазон температур:
от –20 до +110 °C.

Преимущества:
Фиксация в открытом положении
Быстрое разделение, фронтальное

Чертежи



Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг

Обзор изделий

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность для пары в кг	Вид упаковки
K1714.0305	Боковой монтаж	Стандарт	70	1 шт. = 1 пара
K1714.0356	Боковой монтаж	Стандарт	68	1 шт. = 1 пара
K1714.0406	Боковой монтаж	Стандарт	65	1 шт. = 1 пара
K1714.0457	Боковой монтаж	Стандарт	62	1 шт. = 1 пара
K1714.0508	Боковой монтаж	Стандарт	57	1 шт. = 1 пара
K1714.0559	Боковой монтаж	Стандарт	52	1 шт. = 1 пара
K1714.0610	Боковой монтаж	Стандарт	46	1 шт. = 1 пара
K1714.0660	Боковой монтаж	Стандарт	41	1 шт. = 1 пара
K1714.0711	Боковой монтаж	Стандарт	36	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Ход S	L
K1714.0305	15,9	-	260,3	273	-	-	-	19,1	35,3	327	305
K1714.0356	15,9	-	311,1	323,8	-	-	298,4	19,1	35,3	378	356
K1714.0406	15,9	250,8	361,9	374,6	-	-	349,2	19,1	35,3	429	406
K1714.0457	15,9	301,6	412,7	425,4	212,7	-	400	19,1	35,3	479,5	457
K1714.0508	15,9	352,4	463,5	476,2	238,1	365,2	450,8	19,1	35,3	530,5	508
K1714.0559	15,9	403,2	514,3	527	263,5	415,9	501,6	19,1	35,3	581	559
K1714.0610	15,9	454	565,1	577,8	288,9	466,7	552,4	19,1	35,3	632	610
K1714.0660	15,9	504,8	615,9	628,6	314,3	517,7	603,2	19,1	35,3	683	660
K1714.0711	15,9	555,6	666,7	679,4	339,7	568,3	654	19,1	35,3	733,5	711

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG