

Задвижки с шестигранником

Описание товара/фотография продукта



 черно-серый RAL 7021	 чистый оранжевый RAL 2004	 рапсово-желтый RAL 1021	 красный насыщенный RAL 3020
 сигнально-зелёный RAL 6032	 синий насыщенный RAL 5017	 светло-серый RAL 7035	

Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается вытянутым.

Материал:

Задвижка 1.0503.

Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.

Нажимная пружина 1.4310.

Крышка задвижки, термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.

Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.

Нажимная пружина, без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Указание на чертеже:

Форма А: без крышки задвижки, без стопорной гайки


Форма В: без крышки задвижки, со стопорной гайкой

Форма С: с крышкой задвижки, без стопорной гайки

Форма D: с крышкой задвижки, со стопорной гайкой

Задвижки с шестигранником

Чертежи



Обзор изделий

Задвижки

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1679.040410	A	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
K1679.040510	A	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
K1679.040610	A	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
K1679.0404101	A	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	-	8	14
K1679.0405101	A	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	-	8	14
K1679.0406101	A	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	-	8	14
K1679.040512	A	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
K1679.040612	A	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
K1679.040812	A	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
K1679.0405121	A	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	-	8	15
K1679.0406121	A	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	-	8	15
K1679.0408121	A	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	-	8	15
K1679.040616	A	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
K1679.040816	A	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
K1679.041016	A	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
K1679.0406161	A	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	-	15	35
K1679.0408161	A	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	-	15	35
K1679.0410161	A	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	-	15	35
K1679.040820	A	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
K1679.041020	A	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
K1679.041220	A	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
K1679.0408201	A	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	-	20	60
K1679.0410201	A	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	-	20	60
K1679.0412201	A	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	-	20	60
K1679.050410	B	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1679.050510	B	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1679.050610	B	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0504101	B	-	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1679.0505101	B	-	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0506101	B	-	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1679.050512	B	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1679.050612	B	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1679.050812	B	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1679.0505121	B	-	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0506121	B	-	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0508121	B	-	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1679.050616	B	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1679.050816	B	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1679.051016	B	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0506161	B	-	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0508161	B	-	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0510161	B	-	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35

Задвижки с шестигранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.050820	B	-	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1679.051020	B	-	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1679.051220	B	-	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1679.0508201	B	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0510201	B	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0512201	B	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1679.060410	C	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.0604101	C	чёрно-серый RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.0605101	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.0606101	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060512	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.0605121	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.0606121	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.0608121	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060616	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.0606161	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.0608161	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.0610161	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060820	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220	C	чёрно-серый RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.0608201	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.0610201	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.0612201	C	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.0604102	C	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.0605102	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.0606102	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06041012	C	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051012	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061012	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.0605122	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.0606122	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.0608122	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06051212	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061212	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081212	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.0606162	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.0608162	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.0610162	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06061612	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081612	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101612	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.0608202	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.0610202	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.0612202	C	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06082012	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102012	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122012	C	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051216	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15

Задвижки с шестигранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.06061216	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081216	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061616	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081616	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101616	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041084	C	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051084	C	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061084	C	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410184	C	ярко-красный RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510184	C	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610184	C	ярко-красный RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051284	C	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061284	C	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081284	C	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512184	C	ярко-красный RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612184	C	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812184	C	ярко-красный RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061684	C	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081684	C	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101684	C	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616184	C	ярко-красный RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816184	C	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016184	C	ярко-красный RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082084	C	ярко-красный RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102084	C	ярко-красный RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122084	C	ярко-красный RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820184	C	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020184	C	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220184	C	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041086	C	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051086	C	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061086	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410186	C	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510186	C	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610186	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051286	C	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061286	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081286	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512186	C	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612186	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812186	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061686	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081686	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101686	C	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616186	C	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816186	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016186	C	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082086	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102086	C	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60

Задвижки с шестигранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.06122086	C	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820186	C	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020186	C	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220186	C	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041087	C	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051087	C	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061087	C	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410187	C	ярко-синий RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510187	C	ярко-синий RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610187	C	ярко-синий RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051287	C	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061287	C	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081287	C	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512187	C	ярко-синий RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612187	C	ярко-синий RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812187	C	ярко-синий RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061687	C	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081687	C	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101687	C	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616187	C	ярко-синий RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816187	C	ярко-синий RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016187	C	ярко-синий RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082087	C	ярко-синий RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102087	C	ярко-синий RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122087	C	ярко-синий RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820187	C	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020187	C	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220187	C	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.06041088	C	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.06051088	C	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.06061088	C	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.060410188	C	светло-серый RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	-	8	14
K1679.060510188	C	светло-серый RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	-	8	14
K1679.060610188	C	светло-серый RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	-	8	14
K1679.06051288	C	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.06061288	C	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.06081288	C	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.060512188	C	светло-серый RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	-	8	15
K1679.060612188	C	светло-серый RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	-	8	15
K1679.060812188	C	светло-серый RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	-	8	15
K1679.06061688	C	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.06081688	C	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.06101688	C	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.060616188	C	светло-серый RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	-	15	35
K1679.060816188	C	светло-серый RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	-	15	35
K1679.061016188	C	светло-серый RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	-	15	35
K1679.06082088	C	светло-серый RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.06102088	C	светло-серый RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.06122088	C	светло-серый RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.060820188	C	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	-	20	60
K1679.061020188	C	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	-	20	60
K1679.061220188	C	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	-	20	60
K1679.070410	D	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510	D	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0704101	D	чёрно-серый RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.0705101	D	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0706101	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070512	D	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15

Задвижки с шестигранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.0705121	D	чёрно-серый RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0706121	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0708121	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070616	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016	D	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0706161	D	чёрно-серый RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0708161	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0710161	D	чёрно-серый RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070820	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020	D	чёрно-серый RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220	D	чёрно-серый RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.0708201	D	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0710201	D	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0712201	D	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.0704102	D	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.0705102	D	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.0706102	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07041012	D	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051012	D	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061012	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.0705122	D	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.0706122	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.0708122	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07051212	D	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061212	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081212	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.0706162	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.0708162	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.0710162	D	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07061612	D	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081612	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101612	D	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.0708202	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.0710202	D	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.0712202	D	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07082012	D	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102012	D	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122012	D	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041016	D	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051016	D	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061016	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051216	D	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061216	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081216	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061616	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081616	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101616	D	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082016	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102016	D	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122016	D	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60

Задвижки с шестигранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.071020116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220116	D	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041084	D	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051084	D	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061084	D	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410184	D	ярко-красный RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510184	D	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610184	D	ярко-красный RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051284	D	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061284	D	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081284	D	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512184	D	ярко-красный RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612184	D	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812184	D	ярко-красный RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061684	D	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081684	D	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101684	D	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616184	D	ярко-красный RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816184	D	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016184	D	ярко-красный RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082084	D	ярко-красный RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102084	D	ярко-красный RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122084	D	ярко-красный RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820184	D	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020184	D	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220184	D	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041086	D	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051086	D	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061086	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410186	D	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510186	D	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610186	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051286	D	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061286	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081286	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512186	D	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612186	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812186	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061686	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081686	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101686	D	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616186	D	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816186	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016186	D	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082086	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102086	D	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122086	D	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820186	D	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020186	D	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220186	D	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041087	D	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051087	D	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061087	D	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410187	D	ярко-синий RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510187	D	ярко-синий RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610187	D	ярко-синий RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051287	D	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061287	D	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081287	D	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512187	D	ярко-синий RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612187	D	ярко-синий RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15

Задвижки с шестигранником

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.070812187	D	ярко-синий RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061687	D	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081687	D	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101687	D	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616187	D	ярко-синий RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816187	D	ярко-синий RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016187	D	ярко-синий RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082087	D	ярко-синий RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102087	D	ярко-синий RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122087	D	ярко-синий RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820187	D	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020187	D	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220187	D	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.07041088	D	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.07051088	D	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.07061088	D	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.070410188	D	светло-серый RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	17	8	14
K1679.070510188	D	светло-серый RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	17	8	14
K1679.070610188	D	светло-серый RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	17	8	14
K1679.07051288	D	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.07061288	D	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.07081288	D	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.070512188	D	светло-серый RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	19	8	15
K1679.070612188	D	светло-серый RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	19	8	15
K1679.070812188	D	светло-серый RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	19	8	15
K1679.07061688	D	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.07081688	D	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.07101688	D	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.070616188	D	светло-серый RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	24	15	35
K1679.070816188	D	светло-серый RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	24	15	35
K1679.071016188	D	светло-серый RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	24	15	35
K1679.07082088	D	светло-серый RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.07102088	D	светло-серый RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.07122088	D	светло-серый RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60
K1679.070820188	D	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	30	20	60
K1679.071020188	D	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	30	20	60
K1679.071220188	D	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	30	20	60