


Стопорные пластины, сталь, DIN 70952

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.


Исполнение:

Чистая.

Указание:

Стопорные пластины DIN 70952 служат для защиты шлицевых гаек DIN 70852. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пластины, сталь, DIN 70952

Номер заказа	B	D	D1	D2	E	F	H	S	Подходящий к
K2061.010	4	10	22	16	4	8,9	3	1	K2059.010/K2059.10
K2061.012	4	12	24	18	4	10,9	3	1	K2059.012/K2059.12
K2061.014	4	14	26	20	5	12,9	3	1	K2059.014/K2059.14
K2061.016	5	16	29	23	5	14	3	1	K2059.016/K2059.16
K2061.018	5	18	33	25	5	16,9	4	1	K2059.018/K2059.18
K2061.020	5	20	35	27	5	18,9	4	1	K2059.020/K2059.20
K2061.022	6	22	38	30	6	20,9	4	1	K2059.022/K2059.22
K2061.024	6	24	40	32	6	22,9	5	1,2	K2059.024/K2059.24
K2061.026	6	26	44	34	6	24,9	5	1,2	K2059.026/K2059.26
K2061.028	6	28	46	36	7	26,9	5	1,2	K2059.028/K2059.28
K2061.030	6	30	48	38	7	28,9	6	1,2	K2059.030/K2059.30
K2061.032	6	32	51	41	7	30,9	7	1,2	K2059.032/K2059.32
K2061.035	6	35	53	43	7	33,9	7	1,2	K2059.035/K2059.35
K2061.038	6	38	57	47	8	36,6	7	1,2	K2059.038/K2059.38
K2061.040	6	40	59	49	8	38,9	7	1,2	K2059.040/K2059.40
K2061.042	7	42	62	52	8	40,6	7	1,2	K2059.042/K2059.42
K2061.045	7	45	64	54	8	43,6	8	1,2	K2059.045/K2059.45
K2061.048	7	48	67	57	8	46,7	8	1,5	K2059.048/K2059.48
K2061.050	7	50	70	60	8	48,7	8	1,5	K2059.050/K2059.50
K2061.052	7	52	74	62	8	50,7	8	1,5	K2059.052/K2059.52
K2061.055	7	55	79	67	10	53,7	8	1,5	K2059.055/K2059.55
K2061.060	10	60	82,4	71	10	58,7	8	1,5	K2059.060/K2059.60

Стопорные пластины, сталь, DIN 70952

Обзор изделий

Номер заказа	B	D	D1	D2	E	F	H	S	Подходящий к
K2061.065	10	65	88	76	10	63,7	8	1,5	K2059.065/K2059.65
K2061.070	10	70	93	81	10	68,7	10	1,5	K2059.070/K2059.70
K2061.075	10	75	100	86	10	73,2	10	1,8	K2059.075/K2059.75
K2061.080	10	80	105	91	10	78,2	10	1,8	K2059.080/K2059.80