

## Упорные захваты шестигранной формы

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Болты с шестигранной головкой класса прочности 10.9  
Острия рифлей из твёрдых сплавов твёрдостью 72-74 HRC.


#### Исполнение:

вороненная.

#### Указание:

Острия рифлей из твёрдых сплавов впаины.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Упорные захваты шестигранной формы

| Номер заказа  | C  | A  | B    | D    | G        | Рифление     |
|---------------|----|----|------|------|----------|--------------|
| K0386.100612  | 10 | 12 | 5    | 7,9  | M6       | очень мелкое |
| K0386.1006    | 10 | 25 | 5    | 7,9  | M6       | очень мелкое |
| K0386.130812  | 13 | 12 | 6,4  | 9,5  | M8       | мелкое       |
| K0386.130816  | 13 | 16 | 6,4  | 9,5  | M8       | мелкое       |
| K0386.1308    | 13 | 25 | 6,4  | 9,5  | M8       | мелкое       |
| K0386.130830  | 13 | 30 | 6,4  | 9,5  | M8       | мелкое       |
| K0386.130835  | 13 | 35 | 6,4  | 9,5  | M8       | мелкое       |
| K0386.1710140 | 17 | 40 | 7,5  | 12,7 | M10x1,25 | мелкое       |
| K0386.1710125 | 17 | 25 | 7,5  | 12,7 | M10x1,25 | мелкое       |
| K0386.171012  | 17 | 12 | 7,5  | 12,7 | M10      | мелкое       |
| K0386.1710    | 17 | 25 | 7,5  | 12,7 | M10      | мелкое       |
| K0386.17102   | 17 | 40 | 7,5  | 12,7 | M10      | мелкое       |
| K0386.1912    | 19 | 25 | 8,7  | 15,9 | M12      | мелкое       |
| K0386.19122   | 19 | 40 | 8,7  | 15,9 | M12      | мелкое       |
| K0386.2416    | 24 | 35 | 11   | 19   | M16      | мелкое       |
| K0386.24162   | 24 | 50 | 11   | 19   | M16      | мелкое       |
| K0386.3020    | 30 | 40 | 13,7 | 25,4 | M20      | очень мелкое |
| K0386.30202   | 30 | 60 | 13,7 | 25,4 | M20      | очень мелкое |

