Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Описание

Описание продукта:
Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.

Материал:
Корпус из нержавеющей стали.
Палец из стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали.

Исполнение:
Корпус без покрытия.
Палец никелированный.
Поворотная ручка из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:
Крепежные винты M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для толщины плиты 6 мм.
Возможность монтажа 2 для толщины плиты > 6 и до 20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:
Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF».
Установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.
Установите поворотную ручку в положение «ON».
При полной фиксации раздастся щелчок.

Принадлежности:
Крепежные плиты K1560

Указание на чертеже:
1) Плита

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Чертежи





Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2	Зажимное усилие H	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Крепежная сила H	Термостойкость
K1559.816251	нержавеющая сталь A2	Болт, сталь	8	16,3	14	25	30	21	29	14,5	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-20	2,5	250	4,8	1,1	250	≤180 °C
K1559.8161	нержавеющая сталь A2	Болт, сталь	8	16,3	18	34	40	28	31,5	16	5,5	M3x6	18	35	6,5	3,4	6	6-20	2,5	400	4,8	1,6	400	≤180 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG