


Задвижки из стали с четырехгранником, форма Н, с крышкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается вытянутым.

Материал:

Задвижка и стопорный штифт из стали.
Втулка 1.0403.
Нажимная пружина 1.4310
Крышка из термопласта PA.

Исполнение:

Втулка и задвижки вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035

Указание:

За счет четырехгранной втулки задвижки подходят для приваривания. Рекомендуется позиционирование посредством точечной сварки, чтобы избежать чрезмерного нагрева пружины.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Четырехгранная втулка, для приваривания.

По запросу:


Специальные исполнения.

Принадлежности:

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Задвижки из стали с четырехгранником, форма Н, с крышкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2222.110410	H	чёрно-серый RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.110510	H	чёрно-серый RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.110610	H	чёрно-серый RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.110512	H	чёрно-серый RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.110612	H	чёрно-серый RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.110812	H	чёрно-серый RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.110616	H	чёрно-серый RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.110816	H	чёрно-серый RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.111016	H	чёрно-серый RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.110820	H	чёрно-серый RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.111020	H	чёрно-серый RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.111220	H	чёрно-серый RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.1104102	H	оранжевый чистый RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.1105102	H	оранжевый чистый RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14

Задвижки из стали с четырехгранником, форма Н, с крышкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2222.1106102	H	оранжевый чистый RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.1105122	H	оранжевый чистый RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.1106122	H	оранжевый чистый RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.1108122	H	оранжевый чистый RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.1106162	H	оранжевый чистый RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.1108162	H	оранжевый чистый RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.1110162	H	оранжевый чистый RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.1108202	H	оранжевый чистый RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.1110202	H	оранжевый чистый RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.1112202	H	оранжевый чистый RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051216	H	ярко-жёлтый RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061216	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081216	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061616	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081616	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101616	H	ярко-жёлтый RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122016	H	ярко-жёлтый RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041084	H	ярко-красный RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051084	H	ярко-красный RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061084	H	ярко-красный RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051284	H	ярко-красный RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061284	H	ярко-красный RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081284	H	ярко-красный RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061684	H	ярко-красный RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081684	H	ярко-красный RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101684	H	ярко-красный RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082084	H	ярко-красный RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102084	H	ярко-красный RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122084	H	ярко-красный RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041086	H	ярко-зелёный RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051086	H	ярко-зелёный RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061086	H	ярко-зелёный RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051286	H	ярко-зелёный RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061286	H	ярко-зелёный RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081286	H	ярко-зелёный RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061686	H	ярко-зелёный RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081686	H	ярко-зелёный RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101686	H	ярко-зелёный RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082086	H	ярко-зелёный RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102086	H	ярко-зелёный RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122086	H	ярко-зелёный RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041087	H	ярко-синий RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051087	H	ярко-синий RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061087	H	ярко-синий RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051287	H	ярко-синий RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061287	H	ярко-синий RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081287	H	ярко-синий RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061687	H	ярко-синий RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081687	H	ярко-синий RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101687	H	ярко-синий RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082087	H	ярко-синий RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102087	H	ярко-синий RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122087	H	ярко-синий RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11051088	H	светло-серый RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11041088	H	светло-серый RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11061088	H	светло-серый RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

Задвижки из стали с четырехгранником, форма Н, с крышкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K2222.11051288	H	светло-серый RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061288	H	светло-серый RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081288	H	светло-серый RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061688	H	светло-серый RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081688	H	светло-серый RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101688	H	светло-серый RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082088	H	светло-серый RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102088	H	светло-серый RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122088	H	светло-серый RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60