


Hierros de sujeción acodados

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero para temple y revenido 1.7225.

Versión:


Tratado en caliente a 1000 N/mm², bruñido.

Indicación:


Los hierros de sujeción acodados con ranura larga también se utilizan para hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste K0004.

Planos


K0002.01



K0002.05



K0002.10



Nuestros productos

Hierros de sujeción acodados

Nuestros productos

Hierros de sujeción acodados

Referencia	Descripción	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
K0002.01	Hierro De Sujeción	140	67	40	-	-	-	36	24	13	-	41	16	26	-	-	-	10
K0002.05	Hierro De Sujeción	135	87	26	8	10	10	36	21	13	-	42	16	30	18	5	12	-
K0002.10	Hierro De Sujeción	110	67	25	8	9	-	36	21	13	29,5	27	16	-	15	5	7	-