

Botones moleteados

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.

Versión:

Casquillo cromado en azul.

Indicación:

Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.

A petición:

Escalas especiales.

Indicación sobre el dibujo:


Forma A: sin graduaciones

Forma B: con trazo grueso

Forma C: con graduaciones estándar

1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)

Planos



Nuestros productos

Botones moleteados

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.1105	A	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11051	A	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11052	A	verde señal RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11053	A	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

Botones moleteados

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.11055	A	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11056	A	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11057	A	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.1206	A	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12061	A	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12062	A	verde señal RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12063	A	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12065	A	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12066	A	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12067	A	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.1308	A	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13081	A	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13082	A	verde señal RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13083	A	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13085	A	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13086	A	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13087	A	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.2105	B	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21051	B	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21052	B	verde señal RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21053	B	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21055	B	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21056	B	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21057	B	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.2206	B	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22061	B	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22062	B	verde señal RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22063	B	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22065	B	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22066	B	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22067	B	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.2308	B	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23081	B	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23082	B	verde señal RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23083	B	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23085	B	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23086	B	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23087	B	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.3105	C	gris antracita RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31051	C	naranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31052	C	verde señal RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31053	C	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31055	C	gris claro RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31056	C	rojo tráfico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31057	C	amarillo colza RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.3206	C	gris antracita RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32061	C	naranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32062	C	verde señal RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32063	C	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32065	C	gris claro RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32066	C	rojo tráfico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32067	C	amarillo colza RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.3308	C	gris antracita RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	C	naranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	C	verde señal RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	C	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	C	gris claro RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	C	rojo tráfico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	C	amarillo colza RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14

