

Bolas de empuñadura giratorias

Descripción del artículo/Imágenes del producto




Descripción

Versión:

Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Circlos también cincados en la versión de acero inoxidable.

Planos



Nuestros productos

Bolas de empuñadura giratorias

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
K0254.106	acero	gris antracita RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1061	acero	naranja RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1062	acero	verde señal RAL 6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1063	acero	azul RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1065	acero	gris claro RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1066	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.1067	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.208	acero	gris antracita RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2081	acero	naranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2082	acero	verde señal RAL 6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2083	acero	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2085	acero	gris claro RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8

Bolas de empuñadura giratorias

Nuestros productos

Referencia	Material del componente	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L2	L3	L4	SW
K0254.2086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.2087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.310	acero	gris antracita RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3101	acero	naranja RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3102	acero	verde señal RAL 6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3103	acero	azul RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3105	acero	gris claro RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3106	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.3107	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.412	acero	gris antracita RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4121	acero	naranja RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4122	acero	verde señal RAL 6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4123	acero	azul RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4125	acero	gris claro RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4126	acero	rojo tráfico RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.4127	acero	amarillo colza RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.0106	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01061	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01062	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01063	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01065	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01066	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.01067	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	25	12	17	8	25	3	2	10	15	5	5	7
K0254.0208	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02082	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.02087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	32	15,5	19	10	33	3,5	2,6	12	20	6	6	8
K0254.0310	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03101	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03102	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03103	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03105	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03106	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.03107	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	40	19	23	13	41	4	3	15	25	7	10	10
K0254.0412	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04121	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04122	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04123	acero inoxidable	azul RAL5017	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04125	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04126	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13
K0254.04127	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M12	50	24	31	16	51	5,5	4,5	20	30	8	8	13