

Boquillas de paso de cables de EPDM

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

EPDM.

Versión:

negro.

Indicación:


Las boquillas de paso sirven para el tendido de conductos en los armarios de distribución, carcasa y cajas de fusibles. Permiten pasar sin problemas los conductos a través de las salidas y puntos de perforación. Se trabajan con facilidad y ofrecen protección frente a los bordes afilados. Además, al usar boquillas de paso se consigue una cierta descarga de tracción de los conductos.

EPDM presenta una excelente resistencia al envejecimiento, también con cargas por radiación UV y de ozono (p. ej. en exteriores). Otras características positivas del EPDM es la elevada elasticidad y la buena resistencia química. EPDM es inalterable al oxígeno y a los ácidos diluidos, pero no a los derivados del petróleo.

Rango de temperatura:

-40 °C a +125 °C.

Planos



Nuestros productos

Boquillas de paso de cables de EPDM

Referencia	D	Dimensiones de instalación D1	D2	H	S
K2255.02005010	2	5	8	4	1
K2255.02005015	2	5	8	4,5	1,5
K2255.02005020	2	5	8	5	2
K2255.03005010	3	5	8	4	1
K2255.03005015	3	5	8	4,5	1,5
K2255.03005020	3	5	8	5	2

Boquillas de paso de cables de EPDM

Nuestros productos

Referencia	D	Dimensiones de instalación D1	D2	H	S
K2255.03007015	3	7	10	6,1	1,5
K2255.04008010	4	8	11	5	1
K2255.04008020	4	8	11	6	2
K2255.04008030	4	8	11	7	3
K2255.06008010	6	8	11	5	1
K2255.06008020	6	8	11	6	2
K2255.06009010	6	9	12	5	1
K2255.06009015	6	9	12	5,5	1,5
K2255.06009020	6	9	12	6	2
K2255.06009030	6	9	12	7	3
K2255.06009040	6	9	12	8	4
K2255.06010010	6	10	14	6	1
K2255.06010015	6	10	14	6,5	1,5
K2255.06010020	6	10	14	7	2
K2255.06010030	6	10	14	8	3
K2255.08010010	8	10	14	6	1
K2255.08010015	8	10	14	6,5	1,5
K2255.08010020	8	10	14	7	2
K2255.08010030	8	10	14	8	3
K2255.08011010	8	11	16	6	1
K2255.08011020	8	11	16	7	2
K2255.08011030	8	11	16	8	3
K2255.08011040	8	11	16	9	4
K2255.08012010	8	12	16	6	1
K2255.08012020	8	12	16	7	2
K2255.08012030	8	12	16	8	3
K2255.08012040	8	12	16	9	4
K2255.10012010	10	12	16	6	1
K2255.10012015	10	12	16	6,5	1,5
K2255.10012020	10	12	16	7	2
K2255.10012030	10	12	16	8	3
K2255.11014010	11	14	18	6	1
K2255.11014020	11	14	18	7	2
K2255.11014030	11	14	18	8	3
K2255.11015010	11	15	20	6	1
K2255.11015020	11	15	20	7	2
K2255.11015030	11	15	20	8	3
K2255.11015040	11	15	20	9	4
K2255.12018010	12	18	22	6	1
K2255.12018020	12	18	22	7	2
K2255.12018030	12	18	22	8	3
K2255.12018040	12	18	22	9	4
K2255.16022010	16	22	27	7	1
K2255.16022015	16	22	27	7,5	1,5
K2255.16022020	16	22	27	8	2
K2255.16022030	16	22	27	9	3
K2255.16022040	16	22	27	10	4
K2255.21027010	21	27	34	9	1
K2255.21027020	21	27	34	10	2
K2255.21027030	21	27	34	11	3
K2255.21027040	21	27	34	12	4
K2255.31040010	31	40	48	12	1
K2255.31040020	31	40	48	13	2
K2255.31040030	31	40	48	14	3
K2255.31040040	31	40	48	15	4
K2255.41052010	41	52	60	13	1
K2255.41052020	41	52	60	14	2
K2255.41052030	41	52	60	15	3
K2255.41052040	41	52	60	16	4

Boquillas de paso de cables de EPDM

Nuestros productos
