


Colonne d'appui femelle

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : acier de traitement.

Finition :

Corps : traité et bruni.

Surfaces d'appui traitées.

Nota :

Les colonnes d'appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l'assise.

Indication de dessin :

Forme A : Surface plane usinée, traitée


Forme B : Surface plane traitée et rectifiée

Forme C : Surface bombée, traitée

Forme D : Surface à picots, trempée

Colonne d'appui femelle

Dessins



Aperçu des articles

Colonne d'appui femelle

Référence	Forme	D	E	G	H	R	T	SW
K0301.106X20	A	9,5	2	M6	20	-	12	10
K0301.106X40	A	9,5	2	M6	40	-	12	10
K0301.110X32	A	16,5	3	M10	32	-	18	17
K0301.110X63	A	16,5	3	M10	63	-	18	17
K0301.112X32	A	18,5	3	M12	32	-	18	19
K0301.112X63	A	18,5	3	M12	63	-	18	19
K0301.116X50	A	23	4	M16	50	-	24	24
K0301.116X100	A	23	4	M16	100	-	24	24
K0301.206X20	B	9,5	2	M6	20	-	12	10
K0301.206X40	B	9,5	2	M6	40	-	12	10
K0301.210X32	B	16,5	3	M10	32	-	18	17
K0301.210X63	B	16,5	3	M10	63	-	18	17
K0301.212X32	B	18,5	3	M12	32	-	18	19
K0301.212X63	B	18,5	3	M12	63	-	18	19
K0301.216X50	B	23	4	M16	50	-	24	24

Colonne d'appui femelle

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	E	G	H	R	T	SW
K0301.216X100	B	23	4	M16	100	-	24	24
K0301.306X20	C	9,5	-	M6	20	15	12	10
K0301.306X40	C	9,5	-	M6	40	15	12	10
K0301.310X32	C	16,5	-	M10	32	30	18	17
K0301.310X63	C	16,5	-	M10	63	30	18	17
K0301.312X32	C	18,5	-	M12	32	35	18	19
K0301.312X63	C	18,5	-	M12	63	35	18	19
K0301.316X50	C	23	-	M16	50	40	24	24
K0301.316X100	C	23	-	M16	100	40	24	24
K0301.406X20	D	9,5	-	M6	20	-	12	10
K0301.406X40	D	9,5	-	M6	40	-	12	10
K0301.410X32	D	16,5	-	M10	32	-	18	17
K0301.410X63	D	16,5	-	M10	63	-	18	17
K0301.412X32	D	18,5	-	M12	32	-	18	19
K0301.412X63	D	18,5	-	M12	63	-	18	19
K0301.416X50	D	23	-	M16	50	-	24	24
K0301.416X100	D	23	-	M16	100	-	24	24