


Staffa di serraggio forma B

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonifica temprato.

Versione:

verniciata di nero.
Ganascia in finitura naturale.

Nota:

Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo. La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.


Forma B:

2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.

Nota disegno:

- 1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
- 2) Pezzo da lavorare

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma
K0832.02	B

