

Morsetti snodati

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo e perno in acciaio.

Pezzo di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza.

Impugnatura a galletto in resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Versione:

Corpo e perno, cromatura lucida.

Pezzo di bloccaggio anodizzato colore nero.


Nota:

Regolabile in continuo. Serraggio rapido grazie all'impugnatura a galletto.

Su richiesta:

Varie combinazioni dei diametri D e D1.

Disegni



Sintesi articoli

Morsetti snodati

N. ordine	Dimensioni	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2
K0136.0606	1	6	6	14	12	43,6	15	9	14	19,6	18	38	13	8,5
K0136.0808	2	8	8	16	14	54,6	17	12	16	25,6	24	50	18	12
K0136.1010	3	10	10	18	14	60,6	20	15	18	25,6	24	50	22	14,5
K0136.1212	4	12	12	20	21	77,2	23	17	20	37,2	35,6	75	24	15,5
K0136.1616	5	16	16	25	21	90,2	31	22	25	37,2	35,6	75	29,5	18,5
K0136.2020	6	20	20	30	21	98,2	36	25	30	37,2	35,6	75	30	17,5