

Maniglie profilate in alluminio zigrinate

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Profilo in alluminio EN AW-6060.


Versione:

Profilo in alluminio, vibrofinitura, opacizzato e anodizzato colore naturale o nero.

Su richiesta:

Altre lunghezze a piacere.

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie profilate

Maniglie profilate in alluminio zigrinate

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	Forma	A	D	H	L	T	Capacità di carico N
K0232.10301	anodizzato naturale	A	30	M4	16	45	22	200
K0232.10302	anodizzato nero	A	30	M4	16	45	22	200
K0232.10451	anodizzato naturale	A	45	M4	16	60	22	200
K0232.10452	anodizzato nero	A	45	M4	16	60	22	200
K0232.10701	anodizzato naturale	A	70	M4	16	85	22	200
K0232.10702	anodizzato nero	A	70	M4	16	85	22	200
K0232.10901	anodizzato naturale	A	90	M4	16	105	22	200
K0232.10902	anodizzato nero	A	90	M4	16	105	22	200
K0232.11051	anodizzato naturale	A	105	M4	16	120	22	200
K0232.11052	anodizzato nero	A	105	M4	16	120	22	200
K0232.11201	anodizzato naturale	A	120	M4	16	135	22	200
K0232.11202	anodizzato nero	A	120	M4	16	135	22	200
K0232.20301	anodizzato naturale	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20302	anodizzato nero	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20451	anodizzato naturale	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20452	anodizzato nero	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20701	anodizzato naturale	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20702	anodizzato nero	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20901	anodizzato naturale	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.20902	anodizzato nero	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.21051	anodizzato naturale	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21052	anodizzato nero	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21201	anodizzato naturale	B	120	M4	26	135	25	200
K0232.21202	anodizzato nero	B	120	M4	26	135	25	200