

## Maniglie a staffa in plastica ripiegabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Supporto e impugnatura in resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro. Asse e molla di ritorno in acciaio inox.

#### Versione:


nero satinato.

#### Nota:

Maniglie a staffa ripiegabili con ritorno automatico. Applicabili sulla parete del supporto.

Le viti a testa svasata nere galvanizzate con intaglio a croce M6x30 DIN 965 sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Maniglie a staffa ripiegabili

N. ordine	A	B	D	H	L	Capacità di carico N
K0241.080181	80	77	M6	71	154	300