


Cavetto di tenuta

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Cavetto di tenuta in acciaio inox.

Morsetto e capocorda antisciacciamento in alluminio.

Versione:


Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.

Nota:

Con il cavetto di tenuta e l'anello K0367 è possibile fissare gli imbastitori K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 e i perni di fissaggio K0365, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.

Temperatura di utilizzo: +80 °C.

Disegni



Sintesi articoli

Cavetto di tenuta

N. ordine	Forma	L	D=diametro della fune
K0367.0150	A	150	1,6
K0367.0200	A	200	1,6
K0367.0300	A	300	1,6

Cavetto di tenuta

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	L	D=diametro della fune
K0367.0500	A	500	1,6
K0367.1150	B	150	1,6
K0367.1200	B	200	1,6
K0367.1300	B	300	1,6
K0367.1500	B	500	1,6
K0367.2150	C	150	1,6
K0367.2200	C	200	1,6
K0367.2300	C	300	1,6
K0367.2500	C	500	1,6